Справочный листок технических дан-





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации

Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Версия	EA (кольца заземления), Кольцо заземления, прочее, М 20, Латунь никелированная
Заказ №	<u>1736490000</u>
Тип	EA-RING MS/M 20
GTIN (EAN)	4008190963590
Кол.	20 Штука

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

EA-RING MS/M 20

Сертис	рикаты
--------	--------

ROHS	Соответствовать		
Размеры и массы			
Высота	53.8 mm	Высота (в дюймах)	2.1181 inch
Длина	53.8 mm	Длина (в дюймах)	2.1181 inch
Масса цетто	6 95 a		

Температуры

Рабочая температура

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2bd73422-c6ea-4a92-b8e7-00964d1156f3

Номер сертификата кабельного ввода

Ex e II, II 2 GD, EEx d II Обозначение

Общие данные

Наружный диаметр	28.6 mm	Толщина	1.50 mm
Кабельный ввод	M 20	Основной материал	Латунь никелированная
Резьба (наружная)	M 20	Внутренний диаметр D2	7.00 mm
Расстояние, внутренний размер В	33.00 mm		13.00 mm

Классификации

ETIM 6.0	EC002317	ETIM 7.0	EC002317
ETIM 8.0	EC002317	ETIM 9.0	EC002317
ETIM 10.0	EC002317	ECLASS 9.0	27-14-44-32
ECLASS 9.1	27-14-44-90	ECLASS 10.0	27-14-44-32
ECLASS 11.0	27-14-44-32	ECLASS 12.0	27-14-08-07
ECLASS 13.0	27-14-08-07	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

2 Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных

Weidmüller **3**

EA-RING MS/M 20

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

Изображения	www.weidmueller.com