

**EA-RING MS/M 40**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Подобно иллюстрации**



В добавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

**Основные данные для заказа**

Версия	EA (кольца заземления), Кольцо заземления, прочее, M 40, Латунь никелированная
Заказ №	<a href="#">1736520000</a>
Тип	EA-RING MS/M 40
GTIN (EAN)	4008190963637
Кол.	10 Штука

## Технические данные

### Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

### Размеры и массы

Высота	86.5 mm	Высота (в дюймах)	3.4055 inch
Длина	86.5 mm	Длина (в дюймах)	3.4055 inch
Масса нетто	21 g		

### Температуры

Рабочая температура

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2bd73422-c6ea-4a92-b8e7-00964d1156f3

### Номер сертификата кабельного ввода

Обозначение	Ex e II, II 2 GD, EEx d II
-------------	----------------------------

### Общие данные

Наружный диаметр	54 mm	Толщина	1.50 mm
Кабельный ввод	M 40	Основной материал	Латунь никелированная
Резьба (наружная)	M 40	Внутренний диаметр D2	13.50 mm
Расстояние, внутренний размер В	44.50 mm	Ширина, наружный размер С	30.00 mm

### Классификации

ETIM 8.0	EC002317	ETIM 9.0	EC002317
ETIM 10.0	EC002317	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

**Изображения**

