

## EA-RING MS/M 50



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Подобно иллюстрации



В добавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

### Основные данные для заказа

Версия	EA (кольца заземления), Кольцо заземления, прочее, M 50, Латунь никелированная
Заказ №	<a href="#">1736530000</a>
Тип	EA-RING MS/M 50
GTIN (EAN)	4008190963644
Кол.	10 Штука
Статус поставки	Снято с производства
Доступно до	2024-08-31T00:00:00+02:00

**EA-RING MS/M 50**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

**Размеры и массы**

Высота	111.5 mm	Высота (в дюймах)	4.3898 inch
Длина	111.5 mm	Длина (в дюймах)	4.3898 inch
Масса нетто	38 g		

**Температуры**

Рабочая температура

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2bd73422-c6ea-4a92-b8e7-00964d1156f3

**Номер сертификата кабельного ввода**

Обозначение	Ex e II, II 2 GD, EEx d II
-------------	----------------------------

**Общие данные**

Наружный диаметр	67 mm	Толщина	1.50 mm
Кабельный ввод	M 50	Основной материал	Латунь никелированная
Резьба (наружная)	M 50	Внутренний диаметр D2	13.50 mm
Расстояние, внутренний размер В	58.00 mm	Ширина, наружный размер С	40.00 mm

**Классификации**

ETIM 8.0	EC002317	ETIM 9.0	EC002317
ETIM 10.0	EC002317	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

**Изображения**

