

EA-RING MS/M 50

Подобно иллюстрации



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

|                 |                                                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Версия          | EA (кольца заземления), Кольцо заземления, прочее, M 50, Латунь никелированная |
| Заказ №         | <a href="#">1736530000</a>                                                     |
| Тип             | EA-RING MS/M 50                                                                |
| GTIN (EAN)      | 4008190963644                                                                  |
| Кол.            | 10 Штука                                                                       |
| Статус поставки | Снято с производства                                                           |
| Доступно до     | 2024-08-31T00:00:00+02:00                                                      |

## Технические данные

### Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

### Размеры и массы

|             |          |                   |             |
|-------------|----------|-------------------|-------------|
| Высота      | 111.5 mm | Высота (в дюймах) | 4.3898 inch |
| Длина       | 111.5 mm | Длина (в дюймах)  | 4.3898 inch |
| Масса нетто | 38 g     |                   |             |

### Температуры

Рабочая температура

### Экологическое соответствие изделия

|                                              |                                      |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS                  | Соответствует с исключением          |
| Исключение из RoHS (если применимо/известно) | 6c                                   |
| REACH SVHC                                   | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP                                         | 2bd73422-c6ea-4a92-b8e7-00964d1156f3 |

### Номер сертификата кабельного ввода

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| Обозначение | Ex e II, II 2 GD, EEx d II |
|-------------|----------------------------|

### Общие данные

|                                 |          |                           |                       |
|---------------------------------|----------|---------------------------|-----------------------|
| Наружный диаметр                | 67 mm    | Толщина                   | 1.50 mm               |
| Кабельный ввод                  | M 50     | Основной материал         | Латунь никелированная |
| Резьба (наружная)               | M 50     | Внутренний диаметр D2     | 13.50 mm              |
| Расстояние, внутренний размер B | 58.00 mm | Ширина, наружный размер C | 40.00 mm              |

### Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002317    | ETIM 9.0    | EC002317    |
| ETIM 10.0   | EC002317    | ECLASS 14.0 | 27-14-08-07 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-07 |             |             |

## EA-RING MS/M 50

## Изображения

