

EA-RING MS/M 63

Подобно иллюстрации



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Версия	EA (кольца заземления), Кольцо заземления, прочее, M 63, Латунь никелированная
Заказ №	1736540000
Тип	EA-RING MS/M 63
GTIN (EAN)	4008190963651
Кол.	10 Штука
Статус поставки	Снято с производства
Последняя дата заказа	2024-08-31T00:00:00+02:00

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Высота	125.5 mm	Высота (в дюймах)	4.9409 inch
Длина	125.5 mm	Длина (в дюймах)	4.9409 inch
Масса нетто	41 g		

Температуры

Рабочая температура

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2bd73422-c6ea-4a92-b8e7-00964d1156f3

Номер сертификата кабельного ввода

Обозначение	Ex e II, II 2 GD, EEx d II
-------------	----------------------------

Общие данные

Наружный диаметр	77 mm	Толщина	1.50 mm
Кабельный ввод	M 63	Основной материал	Латунь никелированная
Резьба (наружная)	M 63	Внутренний диаметр D2	13.50 mm
Расстояние, внутренний размер B	67.00 mm	Ширина, наружный размер C	40.00 mm

Классификации

ETIM 8.0	EC002317	ETIM 9.0	EC002317
ETIM 10.0	EC002317	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

EA-RING MS/M 63

Изображения

