

**SKMU M25 MS**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Подобно иллюстрации**



В добавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

**Основные данные для заказа**

Версия	SKMU MS (латунная контргайка), Контргайка, M 25, 3.5 mm, Латунь никелированная
Заказ №	<a href="#">1737010000</a>
Тип	SKMU M25 MS
GTIN (EAN)	4008190956486
Кол.	100 Штука

SKMU M25 MS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Технические данные

Сертификаты

RoHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Высота	3.5 mm	Высота (в дюймах)	0.1378 inch
Масса нетто	1.8 g		

Температуры

Рабочая температура

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

Общие данные

Наружный диаметр	30 mm	Шаг резьбы	1.5 mm
Галогены	Нет	Размер под ключ 1	30 mm
Толщина	3.50 mm	Кабельный ввод	M 25
Основной материал	Латунь никелированная	Резьба (наружная)	M 25
Резьба (внутренняя)	M 25	Длина резьбы	3.5 mm

Классификации

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

Изображения

