

**SKMU M25 MS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Подобно иллюстрации**



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

**Основные данные для заказа**

|            |  |
|------------|--|
| Версия     | SKMU MS (латунная контргайка), Контргайка, M 25, 3.5 mm, Латунь никелированная |
| Заказ №    | <a href="#">1737010000</a>   |
| Тип        | SKMU M25 MS  |
| GTIN (EAN) | 4008 190956486   |
| Кол.       | 100 Штука  |

**SKMU M25 MS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

|             |        |                   |             |
|-------------|--------|-------------------|-------------|
| Высота      | 3.5 mm | Высота (в дюймах) | 0.1378 inch |
| Масса нетто | 1.8 g  |                   |             |

**Температуры**

Рабочая температура

**Экологическое соответствие изделия**

|  |                                      |
|--|--------------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS                  | Соответствует с исключением          |
| Исключение из RoHS (если применимо/известно) | 6c                                   |
| REACH SVHC                                   | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP   | f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c |

**Общие данные**

|                     |                       |                   |        |
|---------------------|-----------------------|-------------------|--------|
| Наружный диаметр    | 30 mm                 | Шаг резьбы        | 1.5 mm |
| Галогены            | Нет                   | Размер под ключ 1 | 30 mm  |
| Толщина             | 3.50 mm               | Кабельный ввод    | M 25   |
| Основной материал   | Латунь никелированная | Резьба (наружная) | M 25   |
| Резьба (внутренняя) | M 25                  | Длина резьбы      | 3.5 mm |

**Классификации**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000940    | ETIM 9.0    | EC000940    |
| ETIM 10.0   | EC000940    | ECLASS 14.0 | 27-14-08-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-05 |             |             |

**SKMU M25 MS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

