Справочный листок технических данных

ADAP EX M32-1NPT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации



Адаптеры серии ADAP предлагают гибкость и универсальность заполнения неиспользуемых кабельных вводов в оборудовании, предназначенном для взрывоопасных зон, вместе с тем обеспечивая огнестойкость класса Ex d и повышенную взрывозащиту класса Ex e, а также класс защиты от проникновения загрязнений IP66/67/68.

Основные данные для заказа

Версия	ADAP (переходник, расширяющийся и сужающийся), Адаптер, прямой, M 32 ,1" NPT, IP54, Латунь никелированная
Заказ №	1738750000
Тип	ADAP EX M32-1NPT
GTIN (EAN)	4008190958831
Кол.	1 Штука
Статус поставки	Снято с производства
Доступно до	2023-07-30T00:00:00+02:00
Альтернативный продукт	ADAP M32-NPT1-W

Справочный листок технических данных

ADAP EX M32-1NPT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать

Размеры и массы

Масса нетто	124 g

Температуры

Рабочая температура	-40 °C...100 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	69c399a3-d29f-4fa4-b22e-340c0db02257

Номер сертификата кабельного ввода

Обозначение	II 2 GD, Ex d IIC, Ex e II, Ex tD	Номер сертификата кабельного ввода (ATEX)	SIRA 10ATEX1225X
Номер сертификата кабельного ввода (IECEx)	IECEx SIR 07.0010X	Условия утверждения	ATEX, IECEX

Общие данные

Наружный диаметр кабеля, макс.	24 mm	Наружный диаметр кабеля, мин.	1 mm
Вид защиты с GWDR	IP54	Температурный диапазон, макс..	100 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	Галогены	без содержания галогенов
Размер под ключ 1	38 mm	Вид защиты	IP54
Кабельный ввод	NPT	Основной материал	Латунь никелированная
Резьба (наружная)	M 32	Резьба (внутренняя)	1" NPT
Длина резьбы	16 mm	Примечание: степень защиты	Следуйте инструкциям по эксплуатации для достижения более высокого класса защиты IP.

Классификации

ETIM 8.0	EC000441	ETIM 9.0	EC000441
ETIM 10.0	EC000441	ECLASS 14.0	27-14-08-06
ECLASS 15.0	27-14-08-06		

Справочный листок технических данных

ADAP EX M32-1NPT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Латунные контргайки, никелированные



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Тип	SKMU M32 MS	Версия
Заказ №	1737020000	SKMU MS (латунная контргайка), Контргайка, M 32, 4 mm, Латунь
GTIN (EAN)	4008190956493	никелированная
Кол.	100 ST	

Нейлоновая плоская шайба - GWDR



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Тип	GWDR M32-W	Версия
Заказ №	1185630000	закрытый, M 32, Нейлон 6
GTIN (EAN)	4050118078329	
Кол.	160 ST	