


**SYMBOL-P. 50X50X50 B/DR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Symbol Pack представляет собой пакет с напечатанными на перфорированных листах электрическими символами. Это решение для маркировки электрических систем на месте эксплуатации имеет высокую стойкость к алкиловым спиртам и бензолам.

**Основные данные для заказа**

|            |   |
|------------|---|
| Версия     | Маркировка оборудования, Маркировочные элементы для устройств, 50 x 50 mm, желтый |
| Заказ №    | <a href="#">1741100000</a>  |
| Тип        | SYMBOL-P. 50X50X50 B/DR   |
| GTIN (EAN) | 4008 190964320  |
| Кол.       | 1 Штука   |

## SYMBOL-P. 50X50X50 B/DR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Сертификаты

ROHS Соответствовать

## Размеры и массы

|             |         |                   |             |
|-------------|---------|-------------------|-------------|
| Глубина     | 0.08 mm | Глубина (дюймов)  | 0.0031 inch |
| Высота      | 50 mm   | Высота (в дюймах) | 1.9685 inch |
| Ширина      | 50 mm   | Ширина (в дюймах) | 1.9685 inch |
| Масса нетто | 31 g    |                   |             |

## Температуры

Температурный диапазон вставки -45...80 °C

## Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения  
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

## Общие данные

|   |   |
|---|---|
| Клей  | Сополимер акрила, полученный непрерывным способом |
| Цвет материала согласно коду по сопротивлению | 4   |
| Количество на лист                            | 4   |
| Исполнение                                    | самоклеющийся                                     |
| Ширина  | 50 mm   |
| Температурный диапазон, макс..                | 80 °C   |
| Температурный диапазон, мин.                  | -45 °C  |
| Цветовой код                                  | желтый  |
| Основной материал                             | Ткань, акриловое покрытие                         |
| Цвет печати                                   | черный  |
| Напечатанные символы                          | Комбинированные символы                           |

Количество маркировочных элементов 40  
в упаковочной единице

|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
| Количество маркировочных элементов в упаковочной единице | Вид поставки                                     | Лист с этикетками |
|  | Количество сочетаний в упаковочной единице       | 10                |
|  | Количество маркировочных элементов на комбинацию | 4                 |

Количество маркировочных элементов на комбинацию 1 Label sheet = 4 Device markers

Температурный диапазон вставки -45...80 °C

Выходные данные Символ вспышки молнии в треугольнике

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |