



### Изображение изделия



Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

### Основные данные для заказа

Версия	Инструменты, Инструмент
Заказ №	<a href="#">1742630000</a>
Тип	BTWZ KLBUE
GTIN (EAN)	4008190980764
Кол.	1 Штука

## Технические данные

### Размеры и массы

Глубина	149.5 mm
Высота	29 mm
Ширина	29 mm
Масса нетто	37.07 g

Глубина (дюймов)	5.8858 inch
Высота (в дюймах)	1.1417 inch
Ширина (в дюймах)	1.1417 inch

### Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C...40 °C
----------------------	----------------	------------------------------	---------------

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

### Дополнительные технические данные

Указание по установке	Непосредственный монтаж	Проверенное на взрывозащищенность Нет исполнение
-----------------------	-------------------------	--

### Общие сведения

Указание по установке	Непосредственный монтаж
-----------------------	-------------------------

### Параметры системы

Исполнение	прочее
------------	--------

### Размеры

Шаг в мм (P)	24.00 mm
--------------	----------

### Характеристики материала

Цветовой код	серый
--------------	-------

### Классификации

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-04-50-03
ECLASS 15.0	21-04-50-03		