

**BTWZ KLBUE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Изображение изделия**

Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

**Основные данные для заказа**

Версия	Инструменты, Инструмент
Заказ №	<a href="#">1742630000</a>
Тип	BTWZ KLBUE
GTIN (EAN)	4008 190980764
Кол.	1 Штука

## Technical data

## Размеры и массы

Глубина	149.5 mm	Глубина (дюймов)	5.8858 inch
Высота	29 mm	Высота (в дюймах)	1.1417 inch
Ширина	29 mm	Ширина (в дюймах)	1.1417 inch
Масса нетто	37.07 g		

## Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C...40 °C
----------------------	----------------	------------------------------	---------------

## Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

## Дополнительные технические данные

Указание по установке	Непосредственный монтаж	Проверенное на взрывозащищенность	Нет
		исполнение	

## Общие сведения

Указание по установке	Непосредственный монтаж
-----------------------	-------------------------

## Параметры системы

Исполнение	прочее
------------	--------

## Размеры

Шаг в мм (P)	24.00 mm
--------------	----------

## Характеристики материала

Цветовой код	серый
--------------	-------

## Классификации

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-04-50-03
ECLASS 15.0	21-04-50-03		