

ZAD 4/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия



Защитные крышки с символом вспышки способствуют повышению безопасности человека и машины. Они используются в том случае, когда требуется указать внешнее напряжение в конструкции.

Основные данные для заказа

| | |
|------------|----------------------------|
| Версия | Z-серия, Крышка |
| Заказ № | 1746730000 |
| Тип | ZAD 4/5 |
| GTIN (EAN) | 4008 190996758 |
| Кол. | 20 Штука |

ZAD 4/5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

| | |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|----------|-------------------|-------------|
| Глубина | 2.2 mm | Глубина (дюймов) | 0.0866 inch |
| Высота | 49 mm | Высота (в дюймах) | 1.9291 inch |
| Ширина | 12.48 mm | Ширина (в дюймах) | 0.4913 inch |
| Масса нетто | 1.47 g | | |

Температуры

| | | | |
|--|----------------|---|----------------|
| Температура хранения | -25 °C...55 °C | Температура окружающей среды | -50 °C...75 °C |
| Температура при длительном использовании, мин. | -50 °C | Температура при длительном использовании, макс. | 120 °C |

Экологическое соответствие изделия

| | |
|-----------------------------|------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC | Нет SVHC выше 0,1 wt% |

Дополнительные технические данные

| | | | |
|---------------|---------|-----------------------|-------------------------|
| Вид крепления | втычной | Указание по установке | Непосредственный монтаж |
|---------------|---------|-----------------------|-------------------------|

Общие сведения

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Указание по установке | Непосредственный монтаж |
|-----------------------|-------------------------|

Параметры системы

| | | | |
|------------|---------|-----------------------------|----|
| Исполнение | втычной | Требуется концевая пластина | Да |
|------------|---------|-----------------------------|----|

Размеры

| | |
|--------------|----------|
| Шаг в мм (P) | 10.00 mm |
|--------------|----------|

Характеристики материала

| | | | |
|-----------------------------|----------------|--------------|--------|
| Основной материал | Материал Wemid | Цветовой код | желтый |
| Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 | | |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ETIM 10.0 | EC002848 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-90 | | |