

**KLBUE CO 2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Изображение изделия**



Наш широкий ассортимент соединителей экрана типа KLBÜ позволяет обеспечить гибкое и саморегулирующееся присоединение экранов и бесперебойную работу установок.

**Основные данные для заказа**

Версия	Зажимная скоба, Зажимная скоба для подсоединения экрана, Сталь
Заказ №	<a href="#">1752131001</a>
Тип	KLBUE CO 2
GTIN (EAN)	4032248064434
Кол.	10 Штука

**KLBUE CO 2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

Глубина	41.6 mm	Глубина (дюймов)	1.6378 inch
Высота	18 mm	Высота (в дюймах)	0.7087 inch
Ширина	21.1 mm	Ширина (в дюймах)	0.8307 inch
Размеры крепежа, ширина	20 mm	Масса нетто	18.7 g

**Температуры**

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C...40 °C
Температура при длительном использовании, мин.	-60 °C	Температура при длительном использовании, макс.	130 °C

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения		
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%		
Углеродный след продукта	Производственный цикл	0.086 kg CO2 eq.	

**Дополнительные технические данные**

Вид крепления	защелкиваемый	Указание по установке	Непосредственный монтаж, Шина
Проверенное на взрывозащищенность	Нет		
исполнение			

**Общие сведения**

Указание по установке	Непосредственный монтаж, Шина	Укомплектованная монтажная рейка	Шина
-----------------------	-------------------------------	----------------------------------	------

**Параметры системы**

Исполнение	для подсоединения экрана	Требуется концевая пластина	Нет
Укомплектованная монтажная рейка	Шина		

**Размеры**

Шаг в мм (P)	18.00 mm
--------------	----------

**Расчетные данные**

Расчетное сечение	10 mm <sup>2</sup>
-------------------	--------------------

**Характеристики материала**

Основной материал	Сталь	Цветовой код	серебряный
Класс пожаростойкости UL 94	None		

**Зажимаемые провода (расчетное соединение)**

Длина зачистки изоляции	18 mm	Вид соединения	Пружинное соединение
Количество соединений	1	Диаметр кабеля, макс.	15 mm

## KLBUE CO 2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

Диаметр кабеля, мин.	4 mm	Сечение подключаемого провода, скрученный, макс.	15 mm <sup>2</sup>
Сечение подключаемого провода, скрученный, мин.	4 mm <sup>2</sup>		

## Классификации

ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		

## KLBUE CO 2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Шины




Наши сборные шины из различных материалов и с прилагающимися принадлежностями позволяют соединять кабели на минимальной монтажной площади. В зависимости от эксплуатационной специфики возможны варианты с объединением, распределением или рассеиванием потенциалов.

### Основные данные для заказа

Тип	SSCH 10X3X1000 CU/SN	Версия	
Заказ №	<a href="#">0348900000</a>	Сборная шина (клемма), серебряный, Высота: 1000 мм, Глубина:	
GTIN (EAN)	4008190024802	3 мм, Медь	
Кол.	25 М		

### Принадлежности



Полный набор принадлежностей в линейке Klippon® Connect идеально подобран до мельчайших деталей. Это облегчает монтаж при соблюдении необходимых норм

### Основные данные для заказа

Тип	WSH 1	Версия	
Заказ №	<a href="#">1068700000</a>	Аксессуар, Держатель шины, PA 66 GF 30	
GTIN (EAN)	4008190118389		
Кол.	10 ST		
Тип	WSH 4 MT	Версия	
Заказ №	<a href="#">1079900000</a>	Аксессуар, Держатель шины, Металл	
GTIN (EAN)	4008190379254		
Кол.	10 ST		
Тип	WSH 5	Версия	
Заказ №	<a href="#">1080100000</a>	Аксессуар, Держатель шины, Материал Wemid	
GTIN (EAN)	4008190965143		
Кол.	10 ST		
Тип	WSH 6	Версия	
Заказ №	<a href="#">1080200000</a>	Аксессуар, Держатель шины, Материал Wemid	
GTIN (EAN)	4008190965150		
Кол.	10 ST		
Тип	WSH 18 MT	Версия	
Заказ №	<a href="#">1083100000</a>	Аксессуар, Держатель шины, Металл	
GTIN (EAN)	4008190053246		
Кол.	10 ST		

**KLBUE CO 2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Аксессуары**

Тип	WSH 19 MT	Версия
Заказ №	<a href="#">1083200000</a>	Аксессуар, Держатель шины, Металл
GTIN (EAN)	4008190059538	
Кол.	10 ST	
Тип	WSH 3/H/N	Версия
Заказ №	<a href="#">1715970000</a>	Аксессуар, Держатель шины, Материал Wemid
GTIN (EAN)	4008190353100	
Кол.	10 ST	
Тип	SMSE WSH U1 MT	Версия
Заказ №	<a href="#">1083900000</a>	Аксессуар, Шина, Сталь, оцинкованная
GTIN (EAN)	4008190065515	
Кол.	10 ST	