

**KLBUE 3-8 CPF**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображение изделия**



Наш широкий ассортимент соединителей экрана типа KLBÜ позволяет обеспечить гибкое и саморегулирующееся присоединение экранов и бесперебойную работу установок.

**Основные данные для заказа**

Версия	Зажимная скоба, Зажимная скоба для подсоединения экрана, Сталь
Заказ №	<a href="#">1752681001</a>
Тип	KLBUE 3-8 CPF
GTIN (EAN)	4032248044399
Кол.	10 Штука



## KLBUE 3-8 CPF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

### Размеры и массы

Глубина	26 mm	Глубина (дюймов)	1.0236 inch
Высота	18 mm	Высота (в дюймах)	0.7087 inch
Ширина	14.5 mm	Ширина (в дюймах)	0.5709 inch
Размеры крепежа, ширина	13.5 mm	Масса нетто	14.34 g

### Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C...40 °C
Температура при длительном использовании, мин.	-60 °C	Температура при длительном использовании, макс.	130 °C

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%
Углеродный след продукта	Производственный цикл 0.066 kg CO2 eq.

### Дополнительные технические данные

Вид крепления	привинченный	Указание по установке	Непосредственный монтаж, Шина
Проверенное на взрывозащищенность	Да		

### Общие сведения

Указание по установке	Непосредственный монтаж, Шина	Укомплектованная монтажная рейка	TS 27
-----------------------	----------------------------------	----------------------------------	-------

### Параметры системы

Исполнение	для подсоединения экрана	Требуется концевая пластина	Нет
Укомплектованная монтажная рейка	TS 27		

### Размеры

Шаг в мм (P)	14.00 mm
--------------	----------

### Расчетные данные

Расчетное сечение	8 mm <sup>2</sup>
-------------------	-------------------

### Характеристики материала

Основной материал	Сталь	Цветовой код	серый
Класс пожаростойкости UL 94	None		

### Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Длина зачистки изоляции	18.5 mm	Вид соединения	Пружинное соединение
Количество соединений	1	Диаметр кабеля, макс.	8 mm

## Технические данные

Диаметр кабеля, мин.	3 mm	Сечение подсоединяемого провода, скрученный, макс.	8 mm <sup>2</sup>
Сечение подсоединяемого провода, скрученный, мин.	3 mm <sup>2</sup>		

## Классификации

ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		

**KLBUE 3-8 CPF**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Аксессуары**

**Сталь**



Стальные DIN-рейки являются самыми распространенными на рынке. Среди металлических реек DIN они имеют самую низкую защиту от короткого замыкания, аналогичную защите нержавеющей стали.

**Основные данные для заказа**

Тип	TS 27X12.5M/ST/F.ZN	Версия
Заказ №	<a href="#">1802690000</a>	Клеммная рейка, Монтажные рейки, Сталь, оцинкованный,
GTIN (EAN)	4032248257201	Ширина: 2000 mm, Высота: 27 mm, Глубина: 12.5 mm
Кол.	10 M	