

KLBUE 10-20 CPF**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия

Наш широкий ассортимент соединителей экрана типа KLBÜ позволяет обеспечить гибкое и саморегулирующееся присоединение экранов и бесперебойную работу установок.

Основные данные для заказа

Версия	Зажимная скоба, Зажимная скоба для подключения экрана, Сталь
Заказ №	1752701001
Тип	KLBUE 10-20 CPF
GTIN (EAN)	4032248044436
Кол.	10 Штука

KLBUE 10-20 CPF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	39.5 mm	Глубина (дюймов)	1.5551 inch
Высота	26 mm	Высота (в дюймах)	1.0236 inch
Ширина	24 mm	Ширина (в дюймах)	0.9449 inch
Размеры крепежа, ширина	22.5 mm	Масса нетто	36.05 g

Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C...40 °C
Температура при длительном использовании, мин.	-60 °C	Температура при длительном использовании, макс.	130 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения		
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%		
Углеродный след продукта	Производственный цикл	0.097 kg CO2 eq.	

Дополнительные технические данные

Вид крепления	привинченный	Указание по установке	Непосредственный монтаж, Шина
Проверенное на взрывозащищенность	Да		
исполнение			

Общие сведения

Указание по установке	Непосредственный монтаж, Шина	Укомплектованная монтажная рейка	TS 27
-----------------------	-------------------------------	----------------------------------	-------

Параметры системы

Исполнение	для подсоединения экрана	Требуется концевая пластина	Нет
Укомплектованная монтажная рейка	TS 27		

Размеры

Шаг в мм (P)	30.00 mm
--------------	----------

Расчетные данные

Расчетное сечение	20 mm ²
-------------------	--------------------

Характеристики материала

Основной материал	Сталь	Цветовой код	серый
Класс пожаростойкости UL 94	None		

Зажимаемые провода (расчетное соединение)

Длина зачистки изоляции	26 mm	Вид соединения	Пружинное соединение
Количество соединений	1	Диаметр кабеля, макс.	20 mm

KLBUE 10-20 CPF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Диаметр кабеля, мин.	10 mm	Сечение подключаемого провода, скрученный, макс.	20 mm ²
Сечение подключаемого провода, скрученный, мин.	10 mm ²		

Классификации

ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ETIM 10.0	EC002020	ECLASS 14.0	27-25-01-20
ECLASS 15.0	27-25-01-20		

KLBUE 10-20 CPF

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Сталь**

Стальные DIN-рейки являются самыми распространенными на рынке. Среди металлических реек DIN они имеют самую низкую защиту от короткого замыкания, аналогичную защите нержавеющей стали.

Основные данные для заказа

Тип	TS 27X12.5M/ST/F.ZN	Версия	
Заказ №	1802690000	Клеммная рейка, Монтажные рейки, Сталь, оцинкованный,	
GTIN (EAN)	4032248257201	Ширина: 2000 mm, Высота: 27 mm, Глубина: 12.5 mm	
Кол.	10 M		