

MODUFLEX C-MH/ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Приспособление для разъединения модуля позволяет быстро и надежно извлекать модули ConCept из соединительной рамки ModuFlex - C. Дополнительно приспособление для разъединения модуля можно использовать в качестве поддержки кабеля.

Основные данные для заказа

Версия	Промышленный разъем, MODUFLEX C, Модуль Modulflex C
Заказ №	1752970000
Тип	MODUFLEX C-MH/ZE
GTIN (EAN)	4032248190614
Кол.	10 Штука

Технические данные

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	15 mm	Глубина (дюймов)	0.5906 inch
Высота	44 mm	Высота (в дюймах)	1.7323 inch
Ширина	56 mm	Ширина (в дюймах)	2.2047 inch
Масса нетто	6 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Пневматические модули ConSept

Цветовой код	черный
--------------	--------

Габаритные размеры

Ширина	56 mm
--------	-------

Общие данные

Цветовой код	черный	Тип	прочее
Основной материал	Полиамид	Серия	Модуль Modulflex C
Не содержит галогенов	false	Низкий уровень дымности по стандарту DIN EN 45545-2	Да

Исполнение

Основной материал	Полиамид
-------------------	----------

Классификации

ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ETIM 10.0	EC002312	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

MODUFLEX C-MH/ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Монтажная опора



Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

Основные данные для заказа

Тип	MOFU 35	Версия	
Заказ №	0495660000	Монтажное основание (клемма)	
GTIN (EAN)	4008190048518		
Кол.	20 ST		