

THM MT30X 18/9 SI



Изображение аналогичное

Этикетки THM предлагают великолепное качество печати благодаря использованию технологии термопере-
носа. Различные материалы и удобная в использо-
вании система печати на базе Windows оптимизируют
качество маркировки.

- Предлагаются высококачественные этикетки из поли-
эстера различных цветов или недорогие бумажные эти-
кетки.
- Этикетки позиционируются в принтере автоматиче-
ски с превосходным центрированием печати на каж-
дой из них.

Основные данные для заказа

Версия	THM, Маркировочные элементы для устройств, 9 x 18 мм, серебряный
Заказ №	1753250001
Тип	THM MT30X 18/9 SI
GTIN (EAN)	4032248008490
Кол.	1 Штука

THM MT30X 18/9 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	0.08 mm	Глубина (дюймов)	0.0031 inch
Высота	9 mm	Высота (в дюймах)	0.3543 inch
Ширина	18 mm	Ширина (в дюймах)	0.7087 inch
Масса нетто	350 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки -40...150 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
 REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Маркировочные элементы для устройств

Галогены Нет

Общие данные

Клей	Акрилат, клейкие	
Метод выполнения печати	Метод термомпереноса	
Исполнение	самоклеющийся, без содержания галогенов	
Ширина	18 mm	
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	
Температурный диапазон, макс..	150 °C	
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	
Цветовой код	серебряный	
Галогены	Нет	
Основной материал	Полиэстер	
Напечатанные символы	без	
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	Вид поставки	Этикетки на катушке
Сертификация по стандарту UL 969 совместимый принтер	Да THM MULTIMARK , THM MULTIMARK PLUS	
Количество маркировочных элементов на комбинацию	1 Label reel = Device markers	
Температурный диапазон вставки	-40...150 °C	
Количество на один рулон	10000	

Классификации

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Изображения



ТНМ МТ30Х 18/9 СИ

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Красящие ленты



Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	RIBBON MM 110/360 SW	Версия	
Заказ №	2005070000	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118390049		
Кол.	1 ST		