

**THM MT30X 18/6 SI****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Изображение аналогичное

Этикетки THM предлагают великолепное качество печати благодаря использованию технологии термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

- Предлагаются высококачественные этикетки из полиэстера различных цветов или недорогие бумажные этикетки.
- Этикетки позиционируются в принтере автоматически с превосходным центрированием печати на каждой из них.

**Основные данные для заказа**

|            |  |
|------------|--|
| Версия     | THM, Маркировочные элементы для устройств, 6 x 18 мм, серебряный |
| Заказ №    | <a href="#">1753270001</a>                                       |
| Тип        | THM MT30X 18/6 SI  |
| GTIN (EAN) | 4032248008629  |
| Кол.       | 1 Штука  |

## THM MT30X 18/6 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

## Размеры и массы

|             |         |                   |             |
|-------------|---------|-------------------|-------------|
| Глубина     | 0.08 mm | Глубина (дюймов)  | 0.0031 inch |
| Высота      | 6 mm    | Высота (в дюймах) | 0.2362 inch |
| Ширина      | 18 mm   | Ширина (в дюймах) | 0.7087 inch |
| Масса нетто | 268 g   |                   |             |

## Температуры

|                                |              |
|--------------------------------|--------------|
| Температурный диапазон вставки | -40...150 °C |
|--------------------------------|--------------|

## Экологическое соответствие изделия

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC                  | Нет SVHC выше 0,1 wt%        |

## Маркировочные элементы для устройств

|          |     |
|----------|-----|
| Галогены | Нет |
|----------|-----|

## Общие данные

|  |   |                     |
|--|---|---------------------|
| Клей   | Акрилат, клейкие  |                     |
| Метод выполнения печати                                  | Метод термомпереноса  |                     |
| Исполнение   | самоклеющийся, без содержания галогенов                               |                     |
| Ширина   | 18 mm   |                     |
| Класс пожаростойкости UL 94                              | V-0   |                     |
| Температурный диапазон, макс..                           | 150 °C  |                     |
| Температурный диапазон, мин.                             | -40 °C  |                     |
| Цветовой код   | серебряный  |                     |
| Галогены   | Нет   |                     |
| Основной материал  | Полиэстер   |                     |
| Напечатанные символы                                     | без   |                     |
| Количество маркировочных элементов в упаковочной единице | Вид поставки  | Этикетки на катушке |
| Сертификация по стандарту UL 969 совместимый принтер     | Да <a href="#">THM MULTIMARK</a> , <a href="#">THM MULTIMARK PLUS</a> |                     |
| Количество маркировочных элементов на комбинацию         | 1 Label reel = Device markers   |                     |
| Температурный диапазон вставки                           | -40...150 °C  |                     |
| Количество на один рулон                                 | 10000   |                     |

## Классификации

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |

**Drawings**



**THM MT30X 18/6 SI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories****Красящие ленты**

Данные принтеры обеспечивают превосходные результаты печати благодаря использованию метода термопереноса. Различные материалы и удобная в использовании система печати на базе Windows оптимизируют качество маркировки.

**Основные данные для заказа**

|            |                            |            |  |
|------------|----------------------------|------------|--|
| Тип        | RIBBON MM 110/360 SW       | Версия     |  |
| Заказ №    | <a href="#">2005070000</a> | Ink ribbon |  |
| GTIN (EAN) | 4050118390049              |            |  |
| Кол.       | 1 ST                       |            |  |