

## WKM 8/20

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Безгалогенный прозрачный карман для WKM обеспечивает отличную защиту от внешних воздействий. Благодаря прочной фиксации с помощью кабельных стяжек подходит для проводов практически любого сечения.

Предварительно напечатанные шильдики просто вставляются в держатель WKM и фиксируются зажимом. Система маркировки кабелей WKM – правильное решение для максимальной эффективности маркировки на месте. Преимущества использования маркировки кабелей WKM

- Бумажные и полиэфирные шильдики могут быть напечатаны индивидуально, с помощью обычных офисных принтеров
- Прочная конструкция в сочетании с шильдиками ELS MultiCard гарантирует максимальную защиту от воздействий окружающей среды

### Основные данные для заказа

Версия	WKM, Маркировка проводов и кабелей, 7 - 115 мм, 20 x 8 мм, Маркировка для проводов и кабелей, прозрачный
Заказ №	<a href="#">1753490000</a>
Тип	WKM 8/20
GTIN (EAN)	4032248010615
Кол.	50 Штука

## Технические данные

### Сертификаты

ROHS Соответствовать

### Размеры и массы

Глубина	3.5 mm	Глубина (дюймов)	0.1378 inch
Высота	20 mm	Высота (в дюймах)	0.7874 inch
Ширина	8 mm	Ширина (в дюймах)	0.315 inch
Масса нетто	0.46 g		

### Температуры

Температурный диапазон вставки -40...80 °C

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения  
 REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Маркировочные элементы для проводов и кабелей

Поперечное сечение соединительного провода, макс.	150 mm <sup>2</sup>	Поперечное сечение соединительного провода, мин.	16 mm <sup>2</sup>
Наружный диаметр провода, макс.	115 mm	Наружный диаметр провода, мин.	7 mm
Наружный диаметр провода	7 - 115 mm	Сечение соединительного провода	16 - 150 mm <sup>2</sup>

### Общие данные

Вид печати	Чистый		
Ширина	8 mm		
Класс пожаростойкости UL 94	HB		
Температурный диапазон, макс..	80 °C		
Температурный диапазон, мин.	-40 °C		
Цветовой код	прозрачный		
Основной материал	Полипропилен		
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	Вид поставки	MultiCard	
Количество маркировочных элементов на комбинацию	1 MultiCard = Conductor and cable markers		
Температурный диапазон вставки	-40...80 °C		
Установка / Изготовитель	Маркировка для проводов и кабелей		

### Важное примечание

Сведения об изделии Для кабельных стяжек шириной до 7,7 мм

### Классификации

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		


## Изображения

### Пример использования



## Аксессуары

### Чистый



ESG представляет собой проверенный на практике маркировочный элемент формата MultiCard для множества популярных электрических устройств. Результатом является высококачественная маркировка устройств с высокой контрастностью.

Доступны элементы различного типа для устройств таких производителей, как Siemens, ABB, Beckhoff и т. д.

Коротко о преимуществах:


- Универсальность применения: самоклеящиеся или фиксируемые шильдики в зависимости от типа.
- Для оборудования, установленного в ряд (например, автоматы защиты цепи), предлагаются маркировочные элементы ESG, фиксируемые на рейках для шильдиков.
- Индивидуальная печать уровня качества лазерных принтеров в соответствии со спецификациями.

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

### Основные данные для заказа

Тип	ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS	Версия	
Заказ №	<a href="#">1736181044</a>	ESG, Маркировочные элементы для устройств x 20 мм, PA 66,	
GTIN (EAN)	4008190985950	Цветовой код: белый, втычной	
Кол.	200 ST		

### ELS 8/20



#### ELS

ELS представляют собой специальные неклеящиеся вставные этикетки для кабельных маркировочных элементов WKM или для групповых держателей этикеток. Матовый тонкий, но в то же время устойчивый к разрыву полиэстер обеспечивает высокое качество маркировки и превосходную четкость. В сочетании с водоотталкивающими держателями WKM это решение гарантирует исключительно долговечную идентификацию кабелей даже в жестких условиях эксплуатации.

### Основные данные для заказа

Тип	ELS 8/20 MM GE	Версия	
Заказ №	<a href="#">2005240000</a>	ELS, Вставные маркировочные элементы, 7 - 115 мм, 20 x 8 мм,	
GTIN (EAN)	4050118390032	желтый	
Кол.	3000 ST		
Тип	ELS 8/20 MM WS	Версия	
Заказ №	<a href="#">2005180000</a>	ELS, Вставные маркировочные элементы, 7 - 115 мм, 20 x 8 мм,	
GTIN (EAN)	4050118389968	белый	
Кол.	3000 ST		

## Аксессуары

### Вставные шильдики ESO



#### Основные данные для заказа

Тип	ESO 8/20 DIN A4 GE	Версия
Заказ №	<a href="#">191990000</a>	Маркировка клемм, Вставные маркировочные элементы, 20 x 7
GTIN (EAN)	4032248556908	mm, желтый
Кол.	10 ST	
Тип	ESO 8/20 DIN A4 WS	Версия
Заказ №	<a href="#">191989000</a>	Маркировка клемм, Вставные маркировочные элементы, 20 x 7
GTIN (EAN)	4032248556892	mm, белый
Кол.	10 ST	
Тип	ESO 8/20 P DIN A4 GE	Версия
Заказ №	<a href="#">191988000</a>	Маркировка клемм, Вставные маркировочные элементы, 20 x 7
GTIN (EAN)	4032248556878	mm, желтый
Кол.	10 ST	
Тип	ESO 8/20 P DIN A4 WS	Версия
Заказ №	<a href="#">191987000</a>	Маркировка клемм, Вставные маркировочные элементы, 20 x 7
GTIN (EAN)	4032248556861	mm, белый
Кол.	10 ST	

### Чистый



ESG представляет собой проверенный на практике маркировочный элемент формата MultiCard для множества популярных электрических устройств. Результатом является высококачественная маркировка устройств с высокой контрастностью.

Доступны элементы различного типа для устройств таких производителей, как Siemens, ABB, Beckhoff и т. д.

Коротко о преимуществах:

- Универсальность применения: самоклеящиеся или фиксируемые шильдики в зависимости от типа.
- Для оборудования, установленного в ряд (например, автоматы защиты цепи), предлагаются маркировочные элементы ESG, фиксируемые на рейках для шильдиков.
- Индивидуальная печать уровня качества лазерных принтеров в соответствии со спецификациями.

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

## WKM 8/20

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Основные данные для заказа

Тип	ESG 7/20 SIRIUS MC NE TU	Версия
Заказ №	<a href="#">1736181696</a>	ESG, Маркировочные элементы для устройств x 20 mm, PA 66,
GTIN (EAN)	4008190985967	Цветовой код: бирюзовый, втычной
Кол.	200 ST	
Тип	ESG 7/20 SIRIUS MC NE GE	Версия
Заказ №	<a href="#">1736181687</a>	ESG, Маркировочные элементы для устройств x 20 mm, PA 66,
GTIN (EAN)	4032248208265	Цветовой код: желтый, втычной
Кол.	200 ST	