

HDC CM 5 MC


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Модули CM5 снабжаются обжимными контактами. Эти обжимные контакты оснащены пружиной из нержавеющей стали. Благодаря этому обеспечивается надежность при фиксации контактов в модуле.

Имеется подходящий инструмент для разъединения контактов. Модули могут быть заказаны с встроенным приспособлением для разъединения модулей или без него.

Для модулей без встроенного приспособления для разъединения доступен инструмент для демонтажа.

Основные данные для заказа

Версия	Промышленный разъем, HDC - вставка, Модуль ConSept
Заказ №	1758380000
Тип	HDC CM 5 MC
GTIN (EAN)	4032248019601
Кол.	10 Штука

HDC CM 5 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS

Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	34 mm	Глубина (дюймов)	1.3386 inch
Высота	30.5 mm	Высота (в дюймах)	1.2008 inch
Ширина	11.4 mm	Ширина (в дюймах)	0.4488 inch
Масса нетто	6.2 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Пневматические модули ConCept

Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Цветовой код	бежевый
-----------------------------	-----	--------------	---------

Габаритные размеры

Ширина	11.4 mm	Длина цоколя	34 mm
Высота вилки	30.5 mm		

Общие данные

Количество полюсов	5	Вид соединения	Обжимное соединение
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Объемное сопротивление	≤2 mΩ
Цветовой код	бежевый	Сопротивление изоляции	1012 Ω
Тип	Штифт	Категория перенапряжения	III
Степень загрязнения	3	Основной материал	Поликарбонат, армированный стекловолокном
Серия	Модуль ConCept	Расчетное напряжение (DIN EN 61984)	250 V
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение (DIN EN 61984)	6 kV	Расчетный ток (DIN EN 61984)	20 A
Не содержит галогенов	false	Низкий уровень дымности по стандарту DIN EN 45545-2	Да

Данные соединения PE

Вид соединения защитного провода PE Винтовое соединение через рамку

Исполнение

Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 12	Длина снятия изоляции	7 mm
Вид соединения	Обжимное соединение	Измерительное соединение	
		Объемное сопротивление	≤2 mΩ

HDC CM 5 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Поперечное сечение подключаемого провода AWG, мин. AWG 20

Поперечное сечение соединительного провода, мин. 0.5 mm²

Поперечное сечение соединительного провода, макс. 4 mm²

Основной материал

Поликарбонат,
армированный
стекловолокном


Классификации

ETIM 8.0	EC000438
ETIM 10.0	EC000438
ECLASS 15.0	27-44-02-05

ETIM 9.0	EC000438
ECLASS 14.0	27-44-02-05

HDC CM 5 MC

Изображения



HDC CM 5 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Экстрактор модулей



Weidmüller предлагает широкий ассортимент обжимных инструментов, экстракторов контактов и инструментов для работы с оптоволокном.

Основные данные для заказа

Тип	HDC-DW-MOD	Версия
Заказ №	1688200000	Прочий инструмент, Экстрактор контактов
GTIN (EAN)	4008190857189	
Кол.	1 ST	

Crimping tools



Инструменты для обжима литых контактов

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе
- С упором для точного позиционирования контактов

Основные данные для заказа

Тип	CTX CM 1.6/2.5	Версия
Заказ №	9018490000	Инструмент для обжима, Обжимной инструмент для контактов,
GTIN (EAN)	4008190884598	0.14mm ² , 4mm ² , W-обжим
Кол.	1 ST	

Инструменты для извлечения контактов



Компания Weidmüller предлагает широкий выбор инструментов для обжима, для извлечения контактов и для работы с оптоволокном.

Основные данные для заказа

Тип	REMOVAL TOOL CM 5	Версия
Заказ №	1866720000	Инструменты, Экстрактор контактов
GTIN (EAN)	4032248437047	
Кол.	1 ST	

HDC CM 5 MC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Обжимные контакты CM5



Обжим – это безопасное и надежное электрическое и механическое соединение провода и контакта. Идеальное обжимное соединение является газонепроницаемым и коррозионноустойчивым.

Основные данные для заказа

Тип	HDC-C-M5-SM0.5AG	Версия
Заказ №	1682320000	Промышленный разъем, Обжимной контакт, CM 5, Штекер,
GTIN (EAN)	4008190474058	Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 0.5,
Кол.	100 ST	круглый, Сплав медный
Тип	HDC-C-M5-SM0.75-1.0AG	Версия
Заказ №	1682340000	Промышленный разъем, Обжимной контакт, CM 5, Штекер,
GTIN (EAN)	4008190474072	Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 1, круглый,
Кол.	100 ST	Сплав медный
Тип	HDC-C-M5-SM1.5AG	Версия
Заказ №	1682360000	Промышленный разъем, Обжимной контакт, CM 5, Штекер,
GTIN (EAN)	4008190474096	Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 1.5,
Кол.	100 ST	круглый, Сплав медный
Тип	HDC-C-M5-SM2.5AG	Версия
Заказ №	1682380000	Промышленный разъем, Обжимной контакт, CM 5, Штекер,
GTIN (EAN)	4008190474119	Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 2.5,
Кол.	100 ST	круглый, Сплав медный
Тип	HDC-C-M5-SM4.0AG	Версия
Заказ №	1682400000	Промышленный разъем, Обжимной контакт, CM 5, Штекер,
GTIN (EAN)	4008190474133	Поперечное сечение соединительного провода, макс.: 4, круглый,
Кол.	100 ST	Сплав медный