

**HDC-CR6-2B GR**


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Прочные рамки CR6 изготавливаются из поликарбоната или цинкового литья под давлением. Рамки сконструированы так, чтобы можно было установить 2 отдельных модуля или один двойной модуль. Рамки CR6 рассчитаны на корпуса типоразмера 3.

**Основные данные для заказа**

|            |  |
|------------|--|
| Версия     | Промышленный разъем, HDC - вставка, Модуль ConSept |
| Заказ №    | <a href="#">1758450000</a>                         |
| Тип        | HDC-CR6-2B GR                                      |
| GTIN (EAN) | 4032248019670                                      |
| Кол.       | 5 Штука  |

## HDC-CR6-2B GR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

### Размеры и массы

|             |         |                   |             |
|-------------|---------|-------------------|-------------|
| Глубина     | 51 mm   | Глубина (дюймов)  | 2.0079 inch |
| Высота      | 35 mm   | Высота (в дюймах) | 1.378 inch  |
| Ширина      | 34 mm   | Ширина (в дюймах) | 1.3386 inch |
| Масса нетто | 27.94 g |                   |             |

### Температуры

Предельная температура -40 °C ... 125 °C

### Экологическое соответствие изделия

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения                   |
| REACH SVHC                  | Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
| SCIP                        | 2f94735a-9fba-4903-842f-4fb9aa902310           |

### Пневматические модули ConCept

Класс пожаростойкости UL 94 V-0 Цветовой код бежевый

### Габаритные размеры

|                |       |              |       |
|----------------|-------|--------------|-------|
| Ширина         | 34 mm | Длина цоколя | 51 mm |
| Высота розетки | 35 mm |              |       |

### Общие данные

|                       |              |   |                |
|-----------------------|--------------|---|----------------|
| Количество полюсов    | 1            | Момент затяжки                                      | 0.5 Nm         |
| Типоразмер установки  | 3            | Класс пожаростойкости UL 94                         | V-0            |
| Цветовой код          | бежевый      | Момент затяжки, макс., соединение PE                | 1.5 Nm         |
| Тип                   | Гнездо       | Момент затяжки, мин., соединение PE                 | 1.2 Nm         |
| Основной материал     | Поликарбонат | Серия   | Модуль ConCept |
| Не содержит галогенов | false        | Низкий уровень дымности по стандарту DIN EN 45545-2 | Да             |
| BG                    | 3            |   |                |

### Данные соединения PE

Вид соединения защитного провода PE Винтовое соединение Момент затяжки, макс., соединение PE 1.5 Nm

### Исполнение

|   |              |                      |   |
|---|--------------|----------------------|---|
| Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс. | AWG 14       | Типоразмер установки | 3 |
| Основной материал                                   | Поликарбонат | BG                   | 3 |

**HDC-CR6-2B GR**

**Технические данные**

**Классификации**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002312    | ETIM 9.0    | EC002312    |
| ETIM 10.0   | EC002312    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-92 |             |             |

## HDC-CR6-2B GR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Экстрактор модулей



Weidmüller предлагает широкий ассортимент обжимных инструментов, экстракторов контактов и инструментов для работы с оптоволокном.

#### Основные данные для заказа

|            |                            |   |  |
|------------|----------------------------|---|--|
| Тип        | HDC-DW-MOD                 | Версия                                  |  |
| Заказ №    | <a href="#">1688200000</a> | Прочий инструмент, Экстрактор контактов |  |
| GTIN (EAN) | 4008190857189              |   |  |
| Кол.       | 1 ST                       |   |  |

### Отвертка для винтов со шлицем



Отвертка для винтов со шлицем, изолированная согласно VDE, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, выходной присоединительный размер согласно DIN 5264, ISO 2380/1, рукоятка SoftFinish

#### Основные данные для заказа

|            |                            |                    |  |
|------------|----------------------------|--------------------|--|
| Тип        | SDIS 0.6X3.5X100           | Версия             |  |
| Заказ №    | <a href="#">9008390000</a> | Отвертка, Отвертка |  |
| GTIN (EAN) | 4032248056354              |                    |  |
| Кол.       | 1 ST                       |                    |  |
| Тип        | SDS 0.6X3.5X100            | Версия             |  |
| Заказ №    | <a href="#">9008330000</a> | Отвертка, Отвертка |  |
| GTIN (EAN) | 4032248056286              |                    |  |
| Кол.       | 1 ST                       |                    |  |
| Тип        | SDIS 0.8X4.0X100           | Версия             |  |
| Заказ №    | <a href="#">9008400000</a> | Отвертка, Отвертка |  |
| GTIN (EAN) | 4032248056361              |                    |  |
| Кол.       | 1 ST                       |                    |  |
| Тип        | SDS 0.8X4.0X100            | Версия             |  |
| Заказ №    | <a href="#">9008340000</a> | Отвертка, Отвертка |  |
| GTIN (EAN) | 4032248056293              |                    |  |
| Кол.       | 1 ST                       |                    |  |

## HDC-CR6-2B GR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Отвертка для винтов с крестообразным шлицем, тип Pozidrive



Отвертка для крестообразного шлица типа Pozidrive, SDIK PZ DIN 7438, ISO 8764/2-PZ, выходной присоединительный размер согласно ISO 8764-PZ, острое из хромистой стали - Chrom Top, рукоятка SoftFinish

#### Основные данные для заказа

|            |                            |                    |  |
|------------|----------------------------|--------------------|--|
| Тип        | SDIK PZ 1                  | Версия             |  |
| Заказ №    | <a href="#">9008900000</a> | Отвертка, Отвертка |  |
| GTIN (EAN) | 4032248266685              |                    |  |
| Кол.       | 1 ST                       |                    |  |

### Отвертка для винтов с крестообразным шлицем, тип Pozidriv



Отвертка для крестообразного шлица типа Pozidrive, SDK PZ DIN 5262, ISO 8764/2-PZ, выходной присоединительный размер согласно ISO 8764-PZ, острое из хромистой стали - Chrom Top, рукоятка SoftFinish

#### Основные данные для заказа

|            |                            |                    |  |
|------------|----------------------------|--------------------|--|
| Тип        | SDK PZ 1                   | Версия             |  |
| Заказ №    | <a href="#">9008530000</a> | Отвертка, Отвертка |  |
| GTIN (EAN) | 4032248056521              |                    |  |
| Кол.       | 1 ST                       |                    |  |