

HDC-CR10-3B GR


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Прочные рамки CR10 изготавливаются из поликарбоната или цинкового литья под давлением. Рамки сконструированы так, чтобы можно было установить 3 отдельных модуля или соответствующее количество двойных модулей. Рамки CR10 рассчитаны на корпуса типоразмера 4.

Основные данные для заказа

Версия	Промышленный разъем, HDC - вставка, Модуль ConCept
Заказ №	1758470000
Тип	HDC-CR10-3B GR
GTIN (EAN)	4032248019694
Кол.	5 Штука

HDC-CR10-3B GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	64 mm	Глубина (дюймов)	2.5197 inch
Высота	35 mm	Высота (в дюймах)	1.378 inch
Ширина	34 mm	Ширина (в дюймах)	1.3386 inch
Масса нетто	31.54 g		

Температуры

Предельная температура -40 °C ... 125 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	2f94735a-9fba-4903-842f-4fb9aa902310

Пневматические модули ConCept

Класс пожаростойкости UL 94 V-0 Цветовой код бежевый

Габаритные размеры

Ширина	34 mm	Длина цоколя	64 mm
Высота розетки	35 mm		

Общие данные

Количество полюсов	1	Момент затяжки	0.5 Nm
Типоразмер установки	4	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Цветовой код	бежевый	Момент затяжки, макс., соединение PE	1.5 Nm
Тип	Гнездо	Момент затяжки, мин., соединение PE	1.2 Nm
Основной материал	Поликарбонат	Серия	Модуль ConCept
Не содержит галогенов	false	Низкий уровень дымности по стандарту DIN EN 45545-2	Да
BG	4		

Данные соединения PE

Вид соединения защитного провода PE Винтовое соединение Момент затяжки, макс., соединение PE 1.5 Nm
 Момент затяжки, мин., соединение PE 1.2 Nm

Исполнение

Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 14	Типоразмер установки	4
Основной материал	Поликарбонат	BG	4

Технические данные

Классификации

ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ETIM 10.0	EC002312	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

HDC-CR10-3B GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Экстрактор модулей



Weidmüller предлагает широкий ассортимент обжимных инструментов, экстракторов контактов и инструментов для работы с оптоволокном.

Основные данные для заказа

Тип	HDC-DW-MOD	Версия	
Заказ №	1688200000	Прочий инструмент, Экстрактор контактов	
GTIN (EAN)	4008190857189		
Кол.	1 ST		

Отвертка для винтов со шлицем



Отвертка для винтов со шлицем, изолированная согласно VDE, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, выходной присоединительный размер согласно DIN 5264, ISO 2380/1, рукоятка SoftFinish

Основные данные для заказа

Тип	SDIS 0.6X3.5X100	Версия	
Заказ №	9008390000	Отвертка, Отвертка	
GTIN (EAN)	4032248056354		
Кол.	1 ST		
Тип	SDS 0.6X3.5X100	Версия	
Заказ №	9008330000	Отвертка, Отвертка	
GTIN (EAN)	4032248056286		
Кол.	1 ST		
Тип	SDIS 0.8X4.0X100	Версия	
Заказ №	9008400000	Отвертка, Отвертка	
GTIN (EAN)	4032248056361		
Кол.	1 ST		
Тип	SDS 0.8X4.0X100	Версия	
Заказ №	9008340000	Отвертка, Отвертка	
GTIN (EAN)	4032248056293		
Кол.	1 ST		

HDC-CR10-3B GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Отвертка для винтов с крестообразным шлицем, тип Pozidrive



Отвертка для крестообразного шлица типа Pozidrive, SDIK PZ DIN 7438, ISO 8764/2-PZ, выходной присоединительный размер согласно ISO 8764-PZ, острие из хромистой стали - Chrom Top, рукоятка SoftFinish

Основные данные для заказа

Тип	SDIK PZ 1	Версия	
Заказ №	9008900000	Отвертка, Отвертка	
GTIN (EAN)	4032248266685		
Кол.	1 ST		

Отвертка для винтов с крестообразным шлицем, тип Pozidriv



Отвертка для крестообразного шлица типа Pozidrive, SDK PZ DIN 5262, ISO 8764/2-PZ, выходной присоединительный размер согласно ISO 8764-PZ, острие из хромистой стали - Chrom Top, рукоятка SoftFinish

Основные данные для заказа

Тип	SDK PZ 1	Версия	
Заказ №	9008530000	Отвертка, Отвертка	
GTIN (EAN)	4032248056521		
Кол.	1 ST		