


**HDC-CR24-7B-2 GR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Рамки модульной системы ConSept позволяют закрепить модули

ConSept. Эти рамки рассчитаны на типоразмеры 3, 4, 6 и 8 и, следовательно, помещаются в соответствующих корпусах этих типоразмеров.

Рамки позволяют крепить от 2 до 7 модулей и позволяют индивидуальную сборку соединительного разъема пользователем.

В качестве базового исполнения доступны прочные цельные рамки, по выбору - из поликарбоната или цинкового литья под давлением.

Совместимы друг с другом только рамки одного типоразмера и из одного материала.

**Основные данные для заказа**

Версия	Промышленный разъем, HDC - вставка, Модуль ConSept
Заказ №	<a href="#">1758550000</a>
Тип	HDC-CR24-7B-2 GR
GTIN (EAN)	4032248019779
Кол.	5 Штука

## HDC-CR24-7B-2 GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technical data

## Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

## Размеры и массы

Глубина	111 mm	Глубина (дюймов)	4.3701 inch
Высота	35 mm	Высота (в дюймах)	1.378 inch
Ширина	34 mm	Ширина (в дюймах)	1.3386 inch
Масса нетто	39.95 g		

## Температуры

Предельная температура -40 °C ... 125 °C

## Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP	2f94735a-9fba-4903-842f-4fb9aa902310

## Пневматические модули ConCept

Класс пожаростойкости UL 94 V-0 Цветовой код бежевый

## Габаритные размеры

Ширина	34 mm	Длина цоколя	111 mm
Высота розетки	35 mm		

## Общие данные

Количество полюсов	1	Типоразмер установки	12
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Цветовой код	бежевый
Тип	Гнездо	Основной материал	Поликарбонат
Серия	Модуль ConCept	Не содержит галогенов	false
Низкий уровень дымности по стандарту DIN EN 45545-2	Да	BG	12

## Данные соединения PE

Вид соединения защитного провода PE Винтовое соединение Момент затяжки, макс., соединение PE 1.5 Nm  
Момент затяжки, мин., соединение PE 1.2 Nm

## Исполнение

Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 14	Типоразмер установки	12
Основной материал	Поликарбонат	BG	12

**HDC-CR24-7B-2 GR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data**

**Классификации**

ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ETIM 10.0	EC002312	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

## HDC-CR24-7B-2 GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Экстрактор модулей



Weidmüller предлагает широкий ассортимент обжимных инструментов, экстракторов контактов и инструментов для работы с оптоволокном.

## Основные данные для заказа

Тип	HDC-DW-MOD	Версия	
Заказ №	<a href="#">1688200000</a>	Прочий инструмент, Экстрактор контактов	
GTIN (EAN)	4008190857189		
Кол.	1 ST		

## Отвертка для винтов со шлицем



Отвертка для винтов со шлицем, изолированная согласно VDE, SDI DIN 7437, ISO 2380/2, выходной присоединительный размер согласно DIN 5264, ISO 2380/1, рукоятка SoftFinish

## Основные данные для заказа

Тип	SDIS 0.6X3.5X100	Версия	
Заказ №	<a href="#">9008390000</a>	Отвертка, Отвертка	
GTIN (EAN)	4032248056354		
Кол.	1 ST		
Тип	SDS 0.6X3.5X100	Версия	
Заказ №	<a href="#">9008330000</a>	Отвертка, Отвертка	
GTIN (EAN)	4032248056286		
Кол.	1 ST		
Тип	SDIS 0.8X4.0X100	Версия	
Заказ №	<a href="#">9008400000</a>	Отвертка, Отвертка	
GTIN (EAN)	4032248056361		
Кол.	1 ST		
Тип	SDS 0.8X4.0X100	Версия	
Заказ №	<a href="#">9008340000</a>	Отвертка, Отвертка	
GTIN (EAN)	4032248056293		
Кол.	1 ST		

## HDC-CR24-7B-2 GR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessories

## Отвертка для винтов с крестообразным шлицем, тип Pozidrive



Отвертка для крестообразного шлица типа Pozidrive, SDIK PZ DIN 7438, ISO 8764/2-PZ, выходной присоединительный размер согласно ISO 8764-PZ, острое из хромистой стали - Chrom Top, рукоятка SoftFinish

## Основные данные для заказа

Тип	SDIK PZ 1	Версия	
Заказ №	<a href="#">9008900000</a>	Отвертка, Отвертка	
GTIN (EAN)	4032248266685		
Кол.	1 ST		

## Отвертка для винтов с крестообразным шлицем, тип Pozidriv



Отвертка для крестообразного шлица типа Pozidrive, SDK PZ DIN 5262, ISO 8764/2-PZ, выходной присоединительный размер согласно ISO 8764-PZ, острое из хромистой стали - Chrom Top, рукоятка SoftFinish

## Основные данные для заказа

Тип	SDK PZ 1	Версия	
Заказ №	<a href="#">9008530000</a>	Отвертка, Отвертка	
GTIN (EAN)	4032248056521		
Кол.	1 ST		