## Справочный листок технических данных

### **BS 35/WSH 2**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

#### Изображение изделия







Полный набор принадлежностей в линейке Klippon® Connect идеально подобран до мельчайших деталей. Это облегчает монтаж при соблюдении необходимых норм

#### Основные данные для заказа

| Версия     | Аксессуар, Крепежный комплект, Сталь |  |
|------------|--------------------------------------|--|
| Заказ №    | <u>1760720000</u>                    |  |
| Тип        | BS 35/WSH 2                          |  |
| GTIN (EAN) | 4008190068714                        |  |
| Кол.       | 10 Штука                             |  |

# Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Технические данные

| Сертификаты                                 |                              |                                  |                            |  |
|---|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|--|
| ROHS  | Соответствовать              |                                  |                            |  |
| Размеры и массы                             |                              |                                  |                            |  |
| Γ=, -6,                                     | 27                           | [m.6                             | 1 4567 in ab               |  |
| Глубина                                     | 37 mm                        | Глубина (дюймов)                 | 1.4567 inch                |  |
| Высота                                      | 52 mm<br>13 mm               | Высота (в дюймах)                | 2.0472 inch<br>0.5118 inch |  |
| Ширина                                      |                              | Ширина (в дюймах)                |                            |  |
| Диаметр<br><b>т</b>                         | 3 mm                         | Масса нетто                      | 27.1 g                     |  |
| Гемпературы                                 |                              |                                  |                            |  |
| Температура хранения                        | -25 °C55 °C                  | Температура окружающей среды     | -5 °C40 °C                 |  |
| Экологическое соответсті                    | вие изделия                  |                                  |                            |  |
| Состояние соответствия RoHS                 | Соответствует без исключения |                                  |                            |  |
| REACH SVHC                                  | Heт SVHC выше 0,1 wt%        |                                  |                            |  |
| Дополнительные техничес                     | ские данные                  |                                  |                            |  |
|   |                              |                                  |                            |  |
| Вид крепления                               | привинченный                 | Указание по установке            | Непосредственный<br>монтаж |  |
| Проверенное на взрывозащищенн<br>исполнение | ость Нет                     | Блокировка                       | привертной                 |  |
| Общие сведения                              | <u></u>                      |                                  |                            |  |
| V   |                              | V                                | TC 05                      |  |
| Указание по установке                       | Непосредственный<br>монтаж   | Укомплектованная монтажная рейка | TS 35                      |  |
| Параметры системы                           |                              |                                  |                            |  |
| Исполнение                                  | Монтажная опора              | Укомплектованная монтажная рейка | TS 35                      |  |
| Размеры                                     |                              |                                  |                            |  |
|   |                              |                                  |                            |  |
| Диаметр                                     | 3 mm                         | Смещение TS 35                   | 26 mm                      |  |
| Характеристики материал                     | 1a                           |                                  | _                          |  |
| Основной материал                           | Сталь                        | Цветовой код                     | серый                      |  |
| Классификации                               |                              |                                  |                            |  |
| ETIM C.O.                                   | F0000040                     | ETIN 7.0                         | 50000040                   |  |
| ETIM 6.0                                    | EC002848                     | ETIM 7.0                         | EC002848                   |  |
| ETIM 8.0                                    | EC002848                     | ETIM 9.0                         | EC002848                   |  |
| ETIM 10.0                                   | EC002848                     | ECLASS 9.0                       | 27-14-11-92                |  |
| ECLASS 9.1                                  | 27-14-11-92                  | ECLASS 10.0                      | 27-14-11-92                |  |
| ECLASS 11.0                                 | 27-14-11-92                  | ECLASS 12.0                      | 27-14-11-92                |  |
| ECLASS 13.0                                 | 27-25-03-90                  | ECLASS 14.0                      | 27-25-03-90                |  |
| ECLASS 15.0                                 | 27-25-03-90                  |                                  |                            |  |

Статус каталога / Изображения