


BS 35/WSH 2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия

Полный набор принадлежностей в линейке Klirron® Connect идеально подобран до мельчайших деталей. Это облегчает монтаж при соблюдении необходимых норм

Основные данные для заказа

Версия	Аксессуар, Крепежный комплект, Сталь
Заказ №	1760720000
Тип	BS 35/WSH 2
GTIN (EAN)	4008 1900687 14
Кол.	10 Штука

Technical data

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	37 mm	Глубина (дюймов)	1.4567 inch
Высота	52 mm	Высота (в дюймах)	2.0472 inch
Ширина	13 mm	Ширина (в дюймах)	0.5118 inch
Диаметр	3 mm	Масса нетто	27.1 g

Температуры

Температура хранения	-25 °C...55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C...40 °C
----------------------	----------------	------------------------------	---------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Дополнительные технические данные

Вид крепления	привинченный	Указание по установке	Непосредственный монтаж
Проверенное на взрывозащищенность исполнение	Нет	Блокировка	привертной

Общие сведения

Указание по установке	Непосредственный монтаж	Укомплектованная монтажная рейка	TS 35
-----------------------	-------------------------	----------------------------------	-------

Параметры системы

Исполнение	Монтажная опора	Укомплектованная монтажная рейка	TS 35
------------	-----------------	----------------------------------	-------

Размеры

Диаметр	3 mm	Смещение TS 35	26 mm
---------	------	----------------	-------

Характеристики материала

Основной материал	Сталь	Цветовой код	серый
-------------------	-------	--------------	-------

Классификации

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		