

SCHT 5 S V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Групповые держатели шильдиков SchT 5 S крепятся непосредственно на монтажную рейку TS 32 (G-образная рейка) или TS 35 (рейка цилиндрической формы). Поэтому клеммные колодки можно маркировать вне зависимости от клемм и типа клемм.

SchT 5 и SchT 5 S оснащены защитными полосками ESO 5, STR 5.

SchT 7 представляет собой откидной групповой держатель для вставных шильдиков, обеспечивающий удобный доступ к зажимному винту.

Держатель SchT 7 оснащен защитными полосками ESO 7, STR 7 или элементами DEK 5.

Информация по вставным шильдикам и защитным полоскам представлена в разделе "Принадлежности".

Основные данные для заказа

Версия	SCHT, Маркировка клеммы, 44.5 x 9.5 mm, Шаг в мм (P): 5.00 бежевый
Заказ №	1762370000
Тип	SCHT 5 S V0
GTIN (EAN)	4032248043842
Кол.	20 Штука

SCHT 5 S V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Высота	44.5 mm	Высота (в дюймах)	1.752 inch
Ширина	9.5 mm	Ширина (в дюймах)	0.374 inch
Масса нетто	4.09 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки -40... 120 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Маркировочные элементы для разъемов

Шаг в мм (P) 5.00 mm

Общие данные

Ориентация печатных символов	горизонтально и вертикально	
Вид печати	Чистый	
Ширина	9.5 mm	
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	
Температурный диапазон, макс..	120 °C	
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	
Цветовой код	бежевый	
Галогены	Нет	
Основной материал	Полиамид 66	
Напечатанные символы	без	
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	Вид поставки	Комплекующая деталь
Количество маркировочных элементов на комбинацию 1 Component part = Terminal marker		
Температурный диапазон вставки	-40... 120 °C	

Классификации

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-14-11-92
ECLASS 15.0	27-14-11-92		

SCHT 5 S V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Вставные шильдики ESO



Основные данные для заказа

Тип	ESO 5 S DIN A4 WS	Версия	
Заказ №	1631920000	Маркировка клемм, Вставные маркировочные элементы, 40 x 7	
GTIN (EAN)	4008190206673	мм, белый	
Кол.	10 ST		

Прозрачные полосы STR



Основные данные для заказа

Тип	STR 5 S F.SCHT 5 S	Версия	
Заказ №	1631940000	Маркировка клемм, Защитный колпачок, 40 x 7 мм, прозрачный	
GTIN (EAN)	4008190206697		
Кол.	20 ST		

SCHT 5 S V0

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Чистый



Маркировочные элементы ELS MultiCard можно выводить на печать с помощью принтера PrintJet, SMark или плоттера. В частности, цветная печать с помощью принтера PrintJet ADVANCED обеспечивает броскую идентификационную маркировку кабелей и клеммных колодок для самых различных целей. ELS 6/30 — для использования в кабельных маркировочных элементах WKM 8/30 или в групповых держателях этикеток EM8/30.

ELS 7/40 — для использования в групповых держателях этикеток SchT5S.

ELS 16/40 — для использования в кабельных маркировочных элементах WKM 18/43 или в групповых держателях этикеток SchT5.

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

Тип	ELS 7/40 MC NE WS	Версия
Заказ №	1045640000	ELS, Вставные маркировочные элементы, 0 - 0 мм, 40 x 7 мм,
GTIN (EAN)	4032248836086	белый
Кол.	40 ST	
Тип	ELS 7/40 MC NE GE	Версия
Заказ №	1045650000	ELS, Вставные маркировочные элементы, 0 - 0 мм, 40 x 7 мм,
GTIN (EAN)	4032248779635	желтый
Кол.	40 ST	