

LM WO 25.4/57 GE


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Изображение аналогичное



Самоклеющиеся полиэстеровые шильдики, которые
подходят для офисных лазерных принтеров формата
A4.

Основные данные для заказа

Версия	LaserMark, Маркировка проводов и кабелей, 6.8 - 12 mm, 25.4 x 57 mm, желтый
Заказ №	1768390000
Тип	LM WO 25.4/57 GE
GTIN (EAN)	4032248110032
Кол.	10 Штука

LM WO 25.4/57 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	0.03 mm	Глубина (дюймов)	0.001 inch
Высота	25.4 mm	Высота (в дюймах)	1 inch
Ширина	57 mm	Ширина (в дюймах)	2.2441 inch
Масса нетто	8.89 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки -40...150 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
 REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

Галогены	Нет	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	50 mm ²
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	10 mm ²	Наружный диаметр провода, макс.	12 mm
Наружный диаметр провода, мин.	6.8 mm	Ширина текстового поля	25.4 mm
Высота текстового поля	18.5 mm	Наружный диаметр провода	6.8 - 12 mm
Сечение соединительного провода	10 - 50 mm ²		

Общие данные

Клей	Акрилат	
Цвет материала согласно коду по сопротивлению	4	
Количество на лист	35	
Вид печати	Чистый	
Исполнение	самоклеющийся	
Ширина	57 mm	
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	
Температурный диапазон, макс..	150 °C	
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	
Цветовой код	желтый	
Галогены	Нет	
Основной материал	Пленка, полиэстер	
Напечатанные символы	без	
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	350	
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	Вид поставки	Лист с этикетками
	Количество сочетаний в упаковочной единице	10
	Количество маркировочных элементов на комбинацию	35
Размер маркировочной области	25.4 x 18 mm	
Количество маркировочных элементов на комбинацию	1 Label sheet = 35 Conductor and cable markers	
Температурный диапазон вставки	-40...150 °C	

LM WO 25.4/57 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Классификации

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

LM WO 25.4/57 GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

