

# Справочный листок технических данных


## LM WO 25.4/95 WS

Weidmüller 

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Изображение аналогичное

Самоклеящиеся полиэстеровые шильдики, которые подходят для офисных лазерных принтеров формата А4.

### Основные данные для заказа

Версия	LaserMark, Маркировка проводов и кабелей, 8 - 22 mm, 25.4 x 95 mm, белый
Заказ №	<a href="#">1768400000</a>
Тип	LM WO 25.4/95 WS
GTIN (EAN)	4032248110049
Кол.	10 Штука



## LM WO 25.4/95 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Технические данные

### Сертификаты

RoHS Соответствовать

### Размеры и массы

Глубина	0.03 mm	Глубина (дюймов)	0.001 inch
Высота	25.4 mm	Высота (в дюймах)	1 inch
Ширина	95 mm	Ширина (в дюймах)	3.7401 inch
Масса нетто	10.1 g		

### Температуры

Температурный диапазон вставки -40...150 °C

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения  
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Маркировочные элементы для проводов и кабелей

Галогены	Нет	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	6 mm <sup>2</sup>
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	2.5 mm <sup>2</sup>	Наружный диаметр провода, макс.	22 mm
Наружный диаметр провода, мин.	8 mm	Ширина текстового поля	25.4 mm
Высота текстового поля	25 mm	Наружный диаметр провода	8 - 22 mm
Сечение соединительного провода	2.5 - 6 mm <sup>2</sup>		

### Общие данные

Клей	Акрилат
Цвет материала согласно коду по сопротивлению	9
Количество на лист	21
Вид печати	Чистый
Исполнение	самоклеящийся
Ширина	95 mm
Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Температурный диапазон, макс..	150 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C
Цветовой код	белый
Галогены	Нет
Основной материал	Пленка, полиэстер
Напечатанные символы	без
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	210

Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	Вид поставки	Лист с этикетками
	Количество сочетаний в упаковочной единице	10
	Количество маркировочных элементов на комбинацию	21

Размер маркировочной области	25.4 x 25 mm
Количество маркировочных элементов 1 Label sheet = 21 Conductor and cable markers на комбинацию	
Температурный диапазон вставки	-40...150 °C

## Технические данные

### Классификации

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Изображения

