

**LM WO 25.4/95 WS**


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Изображение аналогичное

Самоклеющиеся полиэстеровые шильдики, которые  
подходят для офисных лазерных принтеров формата  
A4.

**Основные данные для заказа**

Версия	LaserMark, Маркировка проводов и кабелей, 8 - 22 мм, 25.4 x 95 мм, белый
Заказ №	<a href="#">1768400000</a>
Тип	LM WO 25.4/95 WS
GTIN (EAN)	4032248110049
Кол.	10 Штука

## LM WO 25.4/95 WS

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

ROHS Соответствовать

### Размеры и массы

Глубина	0.03 mm	Глубина (дюймов)	0.001 inch
Высота	25.4 mm	Высота (в дюймах)	1 inch
Ширина	95 mm	Ширина (в дюймах)	3.7401 inch
Масса нетто	10.1 g		

### Температуры

Температурный диапазон вставки -40...150 °C

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения  
 REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Маркировочные элементы для проводов и кабелей

Галогены	Нет	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	6 mm <sup>2</sup>
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	2.5 mm <sup>2</sup>	Наружный диаметр провода, макс.	22 mm
Наружный диаметр провода, мин.	8 mm	Ширина текстового поля	25.4 mm
Высота текстового поля	25 mm	Наружный диаметр провода	8 - 22 mm
Сечение соединительного провода	2.5 - 6 mm <sup>2</sup>		

### Общие данные

Клей	Акрилат	
Цвет материала согласно коду по сопротивлению	9	
Количество на лист	21	
Вид печати	Чистый	
Исполнение	самоклеющийся	
Ширина	95 mm	
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	
Температурный диапазон, макс..	150 °C	
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	
Цветовой код	белый	
Галогены	Нет	
Основной материал	Пленка, полиэстер	
Напечатанные символы	без	
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	210	
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	Вид поставки	Лист с этикетками
	Количество сочетаний в упаковочной единице	10
	Количество маркировочных элементов на комбинацию	21
Размер маркировочной области	25.4 x 25 mm	
Количество маркировочных элементов на комбинацию	1 Label sheet = 21 Conductor and cable markers	
Температурный диапазон вставки	-40...150 °C	

**Технические данные**

**Классификации**

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

**LM WO 25.4/95 WS**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

