

**LM WO 37/25 GE**


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Изображение аналогичное

Самоклеящиеся полиэстеровые шильдики, которые подходят для офисных лазерных принтеров формата А4.

**Основные данные для заказа**

Версия	LaserMark, Маркировка проводов и кабелей, 3.4 - 4.8 mm, 37 x 25 mm, желтый
Заказ №	<a href="#">1768430000</a>
Тип	LM WO 37/25 GE
GTIN (EAN)	4032248110070
Кол.	10 Штука

## LM WO 37/25 GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

ROHS Соответствовать

### Размеры и массы

Глубина	0.03 mm	Глубина (дюймов)	0.001 inch
Высота	37 mm	Высота (в дюймах)	1.4567 inch
Ширина	25 mm	Ширина (в дюймах)	0.9842 inch
Масса нетто	8.98 g		

### Температуры

Температурный диапазон вставки -40...150 °C

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения  
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

### Маркировочные элементы для проводов и кабелей

Галогены	Нет	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	6 mm <sup>2</sup>
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	2.5 mm <sup>2</sup>	Наружный диаметр провода, макс.	4.8 mm
Наружный диаметр провода, мин.	3.4 mm	Ширина текстового поля	35.5 mm
Высота текстового поля	8 mm	Наружный диаметр провода	3.4 - 4.8 mm
Сечение соединительного провода	2.5 - 6 mm <sup>2</sup>		

### Общие данные

Клей	Акрилат	
Цвет материала согласно коду по сопротивлению	4	
Количество на лист	55	
Вид печати	Чистый	
Исполнение	самоклеющийся	
Ширина	25 mm	
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	
Температурный диапазон, макс..	150 °C	
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	
Цветовой код	желтый	
Галогены	Нет	
Основной материал	Пленка, полиэстер	
Напечатанные символы	без	
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	550	
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	Вид поставки	Лист с этикетками
	Количество сочетаний в упаковочной единице	10
	Количество маркировочных элементов на комбинацию	55
Размер маркировочной области	37 x 8 mm	
Количество маркировочных элементов на комбинацию	1 Label sheet = 55 Conductor and cable markers	
Температурный диапазон вставки	-40...150 °C	

**Технические данные**

**Классификации**

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

**LM WO 37/25 GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

