

VG M63 - MS 68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации



Помимо большого выбора корпусов, компания Weidmüller предлагает множество кабельных вводов для самых разных областей применения.

Кабельные вводы, изготовленные из латуни, пластика и нержавеющей стали, соответствуют различным классам защиты IP, что позволяет их использовать в любых промышленных корпусах.

В зависимости от серии и области применения, кабельные вводы проверяются и сертифицируются в соответствии с требованиями VDE, UL, UR, cULus, DNV GL или EN 45545.

Основные данные для заказа

| | |
|------------|--|
| Версия | VG MS (стандартный латунный кабельный ввод), Кабельный ввод, прямой, M 63, 14 mm, OD min. 34 - OD max. 44 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин), Латунь никелированная |
| Заказ № | 1772270000 |
| Тип | VG M63 - MS 68 |
| GTIN (EAN) | 4032248129928 |
| Кол. | 5 Штука |

VG M63 - MS 68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|---------|-------------------|-------------|
| Высота | 53 mm | Высота (в дюймах) | 2.0866 inch |
| Длина | 67 mm | Длина (в дюймах) | 2.6378 inch |
| Масса нетто | 414.4 g | | |

Температуры

Рабочая температура -40 °C...100 °C

Экологическое соответствие изделия

| | |
|--|--------------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует с исключением |
| Исключение из RoHS (если применимо/известно) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139 |

Номер сертификата кабельного ввода

| | | | |
|--|----------|---|----------------|
| Номер сертификата кабельного ввода (GERMLLOYD) | E-14047 | Номер сертификата кабельного ввода (UL) | E-199260 |
| Номер сертификата кабельного ввода (cULus) | E-199260 | Условия утверждения | DNV, UL, cULus |

Общие данные

| | | | |
|----------------------------------|---|-----------------------------------|---|
| Наружный диаметр кабеля, макс. | 44 mm | Наружный диаметр кабеля, мин. | 34 mm |
| Уплотнительное кольцо | NBR | Вид защиты с GWDR | IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин) |
| Момент затяжки | 25 Nm | Температурный диапазон, макс.. | 100 °C |
| Температурный диапазон, мин. | -40 °C | Шаг резьбы | 1.5 mm |
| Галогены | Да | Размер под ключ 1 | 64 mm |
| Размер под ключ 2 | 68 mm | Размер под ключ | 66 mm |
| Вид защиты | IP54, IP66, IP67, IP68 — 5 бар (30 мин) | Кабельный ввод | Метрический, M 63 |
| Основной материал | Латунь никелированная | Уплотненная вставка | CR |
| Уплотнение | NBR | Резьба (наружная) | M 63 |
| Длина резьбы | 14 mm | Момент затяжки заглушки, макс. | 57.00 Nm |
| Класс защиты (UL) | Type 4X | Момент затяжки переходника, макс. | 26.00 Nm |
| Момент затяжки переходника, мин. | 24.00 Nm | Момент затяжки макс., мин | 53.00 Nm |
| Клеммная вставка | Полиамид | | |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000441 | ETIM 9.0 | EC000441 |
| ETIM 10.0 | EC000441 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-01 | | |

VG M63 - MS 68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Латунные контргайки, никелированные



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | SKMU M63 MS | Версия |
| Заказ № | 1737050000 | SKMU MS (латунная контргайка), Контргайка, М 63, 6 мм, Латунь |
| GTIN (EAN) | 4008190956523 | никелированная |
| Кол. | 25 ST | |

Латунные контргайки, обычная отделка



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | SKMU M63 MS SC | Версия |
| Заказ № | 0930640007 | SKMU MS (латунная контргайка), Контргайка, М 63, 6.4 мм, |
| GTIN (EAN) | 4032248976119 | Латунь |
| Кол. | 5 ST | |

Неопреновая плоская прокладка – GWDR NP



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | GWDR M63-NP | Версия |
| Заказ № | 1736290000 | GWDR B (плоская прокладка — неопреновая), Уплотнительное |
| GTIN (EAN) | 4008190956080 | кольцо, М 63, Неопрен |
| Кол. | 10 ST | |

VG M63 - MS 68

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Полиэтиленовая плоская прокладка – GWDR PO



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | GWDR M63-PO | Версия |
| Заказ № | 1777990000 | GWDR PO (плоская прокладка — полиэтиленовая), Уплотнительное |
| GTIN (EAN) | 4032248158256 | кольцо, М 63, Полиэтилен |
| Кол. | 50 ST | |

Плоская прокладка из вулканизированного волокна – KSWF



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | KSWF M63 | Версия |
| Заказ № | 1076730000 | KSWF (плоская прокладка, вулканизированное волокно), |
| GTIN (EAN) | 4032248838653 | Уплотнительное кольцо, М 63, Вулканизированная фибра |
| Кол. | 25 ST | |

Нейлоновая плоская прокладка – KSWN



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | KSWN M63 | Версия |
| Заказ № | 1076660000 | KSWN (плоская прокладка — нейлоновая), Уплотнительное кольцо, |
| GTIN (EAN) | 4032248838707 | М 63, Нейлон 6 |
| Кол. | 25 ST | |