

**SKMU M20 - K GR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Подобно иллюстрации**



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

**Основные данные для заказа**

Версия	SKMU PA (пластиковая контргайка), Контргайка, M 20, 6 mm, Полиамид 6 (PA 6 - GF 30)
Заказ №	<a href="#">1772460000</a>
Тип	SKMU M20 - K GR
GTIN (EAN)	4032248130207
Кол.	100 Штука

**SKMU M20 - K GR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Сертификаты**

Допуски к эксплуатации



ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

Высота	6 mm	Высота (в дюймах)	0.2362 inch
Масса нетто	2.27 g		

**Температуры**

Рабочая температура -40 °C...100 °C

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Общие данные**

Силикон	Нет	Наружный диаметр	30.03 mm
Класс пожаростойкости UL 94	HB	Температурный диапазон, макс..	100 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	Шаг резьбы	1.5 mm
Галогены	Нет	Размер под ключ 1	26 mm
Толщина	6.00 mm	Кабельный ввод	M 20
Основной материал	Полиамид 6 (PA 6 - GF 30)	Резьба (наружная)	M 20
Резьба (внутренняя)	M 20	Длина резьбы	6 mm

**Классификации**

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-07
ECLASS 15.0	27-14-08-07		

**SKMU M20 - K GR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

