


LM WO 15/140 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Изображение аналогичное



Самоклеющиеся полиэстеровые шильдики, которые подходят для офисных лазерных принтеров формата А4.

Основные данные для заказа

Версия	LaserMark, Маркировка проводов и кабелей, 16.2 - 36.4 mm, 15 x 140 mm, белый
Заказ №	1773880000
Тип	LM WO 15/140 WS
GTIN (EAN)	4032248144501
Кол.	10 Штука

LM WO 15/140 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Глубина	0.03 mm	Глубина (дюймов)	0.001 inch
Высота	15 mm	Высота (в дюймах)	0.5906 inch
Ширина	140 mm	Ширина (в дюймах)	5.5118 inch
Масса нетто	10.2 g		

Температуры

Температурный диапазон вставки	-40...150 °C
--------------------------------	--------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Маркировочные элементы для проводов и кабелей

Галогены	Нет	Поперечное сечение соединительного провода, макс.	150 mm ²
Поперечное сечение соединительного провода, мин.	70 mm ²	Наружный диаметр провода, макс.	36.4 mm
Наружный диаметр провода, мин.	16.2 mm	Ширина текстового поля	14.98 mm
Высота текстового поля	70 mm	Наружный диаметр провода	16.2 - 36.4 mm
Сечение соединительного провода	70 - 150 mm ²		

Общие данные

Клей	Акрилат	
Цвет материала согласно коду по сопротивлению	9	
Количество на лист	26	
Вид печати	Чистый	
Исполнение	самоклеющийся	
Ширина	140 mm	
Класс пожаростойкости UL 94	V-0	
Температурный диапазон, макс..	150 °C	
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	
Цветовой код	белый	
Галогены	Нет	
Основной материал	Пленка, полиэстер	
Напечатанные символы	без	
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	260	
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице	Вид поставки	Лист с этикетками
	Количество сочетаний в упаковочной единице	10
	Количество маркировочных элементов на комбинацию	26
Размер маркировочной области	15 x 70 mm	
Количество маркировочных элементов на комбинацию	1 Label sheet = 26 Conductor and cable markers	
Температурный диапазон вставки	-40...150 °C	

Technical data

Классификации

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Drawings

