Справочный листок технических дан-

DS 11.5 WDU4



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Мы реализуем широкий ассортимент монтажных опор для упрощения работы с нашими изделиями. Начиная с различных инструментов и заканчивая изолирующими гильзами и различными винтами, наши компоненты идеально подогнаны друг к другу вплоть до мельчайших деталей и тем самым облегчают сборку в соответствии с применимыми стандартами и защитными нормами.

Основные данные для заказа

Версия	Штырь прокладки (клемма)
Заказ №	<u>1774240000</u>
Тип	DS 11.5 WDU4
GTIN (EAN)	4032248152391
Кол.	100 Штука

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Се	рти	фик	аты

	<u>'</u>				
ROHS	Соответствовать				
Размеры и массы					
Масса нетто	0.73 g				
Температуры					
	05.00 55.00		5 .00 40.00		
Температура хранения	-25 °C55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C40 °C		
Экологическое соответст	вие изделия				
Состояние соответствия RoHS	Соответствует				
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%				
Классификации					
	E0000040				
ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848		
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848		
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 9.0	27-14-11-92		
ECLASS 9.1	27-14-11-92	ECLASS 10.0	27-14-11-92		
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92		
ECLASS 13.0	27-25-03-90	ECLASS 14.0	27-25-03-90		
ECLASS 15.0	27-25-03-90				