Справочный листок технических дан-

WSM TOOL AUTOMATIK



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com







Основные данные для заказа

Версия	Маркировочные элементы из нержавеющей стали, Маркировка проводов и кабелей, 180 х 275 mm, серебряный
Заказ №	<u>1774470000</u>
Тип	WSM TOOL AUTOMATIK
GTIN (EAN)	4032248149261
Кол.	1 Штука

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

WSM TOOL AUTOMATIK

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	20 mm	Глубина (дюймов)	0.7874 inch
Высота	180 mm	Высота (в дюймах)	7.0866 inch
Ширина	275 mm	Ширина (в дюймах)	10.8268 inch
Масса нетто	545.6 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%

Материал для электромонтажа

Макс. ширина кабельной стяжки	4.6 mm	Исполнение	Зажимное и отрезное устройство для металлических кабельных стяжек, Регулируемое усилие затяжки

Классификации

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02
ECLASS 13.0	27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных

Weidmüller **3**

WSM TOOL AUTOMATIK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображения

