

WSM TOOL MANUELL



Основные данные для заказа

Версия	Маркировочные элементы из нержавеющей стали, Маркировка проводов и кабелей, 210 x 220 mm, серебряный
Заказ №	1774480000
Тип	WSM TOOL MANUELL
GTIN (EAN)	4032248149278
Кол.	1 Штука

WSM TOOL MANUELL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Глубина	20 mm	Глубина (дюймов)	0.7874 inch
Высота	210 mm	Высота (в дюймах)	8.2677 inch
Ширина	220 mm	Ширина (в дюймах)	8.6614 inch
Масса нетто	472 g		

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Не затронуто
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Материал для электромонтажа

Макс. ширина кабельной стяжки	4.6 mm	Исполнение	Зажимное устройство для металлических кабельных стяжек
-------------------------------	--------	------------	--

Классификации

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

WSM TOOL MANUELL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

