

VP M25 K54

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Версия	VPK (заглушка из пластика), Заглушка, закрытый, M 25, 10 mm, IP65, Полиамид 6 (PA 6 - GF 30)
Заказ №	1776900000
Тип	VP M25 K54
GTIN (EAN)	4032248156344
Кол.	100 Штука

VP M25 K54

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Технические данные

www.weidmueller.com

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Высота	5 mm	Высота (в дюймах)	0.1968 inch
Длина	7 mm	Длина (в дюймах)	0.2756 inch
Диаметр	25 mm	Толщина стенок, мин.	0.5 mm
Толщина стенок, макс.	9 mm	Масса нетто	4.2 g

Температуры

Рабочая температура -40 °C...100 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Диаметр головки	30.00 mm	Вид защиты с GWDR	IP65
Класс пожаростойкости UL 94	V-2	Температурный диапазон, макс..	100 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	Шаг резьбы	1.5 mm
Галогены	Нет	Вид защиты	IP54
Кабельный ввод	Метрический	Основной материал	Полиамид 6 (PA 6 - GF 30)
Диаметр уплотнительного кольца	25.00 mm	Резьба (наружная)	M 25
Длина резьбы	10 mm		

Классификации

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

VP M25 K54

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения



VP M25 K54

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Пластиковые контргайки, серые



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Тип	SKMU M25 - K GR	Версия
Заказ №	1772470000	SKMU PA (пластиковая контргайка), Контргайка, М 25, 6 мм,
GTIN (EAN)	4032248130214	Полиамид 6 (PA 6 - GF 30)
Кол.	100 ST	

Неопреновая плоская прокладка – GWDR NP



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Тип	GWDR M25-NP	Версия
Заказ №	1736250000	GWDR B (плоская прокладка — неопреновая), Уплотнительное
GTIN (EAN)	4008190956042	кольцо, М 25, Неопрен
Кол.	100 ST	

Полиэтиленовая плоская прокладка – GWDR PO



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Тип	GWDR M25-PO	Версия
Заказ №	1777950000	GWDR PO (плоская прокладка — полиэтиленовая), Уплотнительное
GTIN (EAN)	4032248158218	кольцо, М 25, Полиэтилен
Кол.	50 ST	