

**Подобно иллюстрации**



В добавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

**Основные данные для заказа**

Версия	VPK (заглушка из пластика), Заглушка, закрытый, M 32, 11 mm, IP65, Полиамид 6 (PA 6 - GF 30)
Заказ №	<a href="#">1776940000</a>
Тип	VP M32 K54
GTIN (EAN)	4032248156382
Кол.	50 Штука

## Технические данные

### Сертификаты

RoHS	Соответствовать
------	-----------------

### Размеры и массы

Высота	5 mm	Высота (в дюймах)	0.1968 inch
Длина	7 mm	Длина (в дюймах)	0.2756 inch
Диаметр	32 mm	Толщина стенок, мин.	0.5 mm
Толщина стенок, макс.	10 mm	Масса нетто	6.4 g

### Температуры

Рабочая температура	-40 °C...100 °C
---------------------	-----------------

### Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%


### Общие данные

Диаметр головки	37.00 mm	Вид защиты с GWDR	IP65
Класс пожаростойкости UL 94	V-2	Температурный диапазон, макс..	100 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	Шаг резьбы	1.5 mm
Галогены	Нет	Вид защиты	IP54
Кабельный ввод	Метрический	Основной материал	Полиамид 6 (PA 6 - GF 30)
Диаметр уплотнительного кольца	32.00 mm	Резьба (наружная)	M 32
Длина резьбы	11 mm		

### Классификации

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

**Изображения**





## VP M32 K54

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Аксессуары

### Пластиковые контргайки, серые



В добавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

### Основные данные для заказа

Тип	SKMU M32 - K GR	Версия
Заказ №	<a href="#">1772480000</a>	SKMU PA (пластиковая контргайка), Контргайка, М 32, 7 mm,
GTIN (EAN)	4032248130221	Полиамид 6 (PA 6 - GF 30)
Кол.	100 ST	

### Неопреновая плоская прокладка – GWDR NP



В добавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

### Основные данные для заказа

Тип	GWDR M32-NP	Версия
Заказ №	<a href="#">1736260000</a>	GWDR B (плоская прокладка – неопреновая), Уплотнительное
GTIN (EAN)	4008190956059	кольцо, М 32, Неопрен
Кол.	50 ST	

### Полиэтиленовая плоская прокладка – GWDR PO



В добавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

### Основные данные для заказа

Тип	GWDR M32-PO	Версия
Заказ №	<a href="#">1777960000</a>	GWDR PO (плоская прокладка – полиэтиленовая), Уплотнительное
GTIN (EAN)	4032248158225	кольцо, М 32, Полиэтилен
Кол.	50 ST	