

## VP M40 K54

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Подобно иллюстрации



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

### Основные данные для заказа

|            |  |
|------------|--|
| Версия     | VPK (заглушка из пластика), Заглушка, закрытый, M 40, 13 mm, IP65, Полиамид 6 (PA 6 - GF 30) |
| Заказ №    | <a href="#">1776950000</a>   |
| Тип        | VP M40 K54   |
| GTIN (EAN) | 4032248156399  |
| Кол.       | 25 Штука   |

## VP M40 K54

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

### Сертификаты

|      |                 |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

### Размеры и массы

|                       |       |                      |             |
|-----------------------|-------|----------------------|-------------|
| Высота                | 5 mm  | Высота (в дюймах)    | 0.1968 inch |
| Длина                 | 7 mm  | Длина (в дюймах)     | 0.2756 inch |
| Диаметр               | 40 mm | Толщина стенок, мин. | 0.5 mm      |
| Толщина стенок, макс. | 12 mm | Масса нетто          | 10.16 g     |

### Температуры

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Рабочая температура | -40 °C...100 °C |
|---------------------|-----------------|

### Экологическое соответствие изделия

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
| REACH SVHC                  | Нет SVHC выше 0,1 wt%        |

### Общие данные

|                                |             |                                |                           |
|--------------------------------|-------------|--------------------------------|---------------------------|
| Диаметр головки                | 46.00 mm    | Вид защиты с GWDR              | IP65                      |
| Класс пожаростойкости UL 94    | V-2         | Температурный диапазон, макс.. | 100 °C                    |
| Температурный диапазон, мин.   | -40 °C      | Шаг резьбы                     | 1.5 mm                    |
| Галогены                       | Нет         | Вид защиты                     | IP54                      |
| Кабельный ввод                 | Метрический | Основной материал              | Полиамид 6 (PA 6 - GF 30) |
| Диаметр уплотнительного кольца | 40.00 mm    | Резьба (наружная)              | M 40                      |
| Длина резьбы                   | 13 mm       |                                |                           |

### Классификации


|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000451    | ETIM 9.0    | EC000451    |
| ETIM 10.0   | EC000451    | ECLASS 14.0 | 27-14-08-05 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-05 |             |             |

**VP M40 K54**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**



## VP M40 K54

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Аксессуары

### Пластиковые контргайки, серые



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

#### Основные данные для заказа

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Тип        | SKMU M40 - K GR            | Версия  |
| Заказ №    | <a href="#">1772490000</a> | SKMU PA (пластиковая контргайка), Контргайка, М 40, 7 мм, |
| GTIN (EAN) | 4032248130238              | Полиамид 6 (PA 6 - GF 30)                                 |
| Кол.       | 50 ST                      |   |

### Неопреновая плоская прокладка – GWDR NP



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

#### Основные данные для заказа

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Тип        | GWDR M40-NP                | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">1736270000</a> | GWDR B (плоская прокладка — неопреновая), Уплотнительное |
| GTIN (EAN) | 4008190956066              | кольцо, М 40, Неопрен                                    |
| Кол.       | 20 ST                      |  |

### Полиэтиленовая плоская прокладка – GWDR PO



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

#### Основные данные для заказа

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Тип        | GWDR M40-PO                | Версия   |
| Заказ №    | <a href="#">1777970000</a> | GWDR PO (плоская прокладка — полиэтиленовая), Уплотнительное |
| GTIN (EAN) | 4032248158232              | кольцо, М 40, Полиэтилен                                     |
| Кол.       | 50 ST                      |  |