

VP M50 K54

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Версия	VPK (заглушка из пластика), Заглушка, закрытый, M 50, 14 mm, IP65, Полиамид 6 (PA 6 - GF 30)
Заказ №	1776960000
Тип	VP M50 K54
GTIN (EAN)	4032248156405
Кол.	10 Штука

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Высота	5 mm	Высота (в дюймах)	0.1968 inch
Длина	8.5 mm	Длина (в дюймах)	0.3346 inch
Диаметр	50 mm	Толщина стенок, мин.	0.5 mm
Толщина стенок, макс.	13 mm	Масса нетто	13.2 g

Температуры

Рабочая температура -40 °C...100 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Диаметр головки	56.00 mm	Вид защиты с GWDR	IP65
Класс пожаростойкости UL 94	V-2	Температурный диапазон, макс..	100 °C
Температурный диапазон, мин.	-40 °C	Шаг резьбы	1.5 mm
Галогены	Нет	Вид защиты	IP54
Кабельный ввод	Метрический	Основной материал	Полиамид 6 (PA 6 - GF 30)
Диаметр уплотнительного кольца	50.00 mm	Резьба (наружная)	M 50
Длина резьбы	14 mm		

Классификации

ETIM 8.0	EC000451	ETIM 9.0	EC000451
ETIM 10.0	EC000451	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

VP M50 K54

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения



VP M50 K54

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Пластиковые контргайки, серые



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Тип	SKMU M50 - K GR	Версия
Заказ №	1772500000	SKMU PA (пластиковая контргайка), Контргайка, М 50, 8 мм,
GTIN (EAN)	4032248130245	Полиамид 6 (PA 6 - GF 30)
Кол.	10 ST	

Неопреновая плоская прокладка – GWDR NP



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Тип	GWDR M50-NP	Версия
Заказ №	1736280000	GWDR B (плоская прокладка — неопреновая), Уплотнительное
GTIN (EAN)	4008190956073	кольцо, М 50, Неопрен
Кол.	20 ST	

Полиэтиленовая плоская прокладка – GWDR PO



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Тип	GWDR M50-PO	Версия
Заказ №	1777980000	GWDR PO (плоская прокладка — полиэтиленовая), Уплотнительное
GTIN (EAN)	4032248158249	кольцо, М 50, Полиэтилен
Кол.	50 ST	