

**SKMU EMV M25**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Подобно иллюстрации**



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

**Основные данные для заказа**

Версия	SKMU MS EMV (латунная контргайка – EMC), Контргайка, M 25, 3.6 mm, Латунь никелирован- ная
Заказ №	<a href="#">1777640000</a>
Тип	SKMU EMV M25
GTIN (EAN)	4032248157914
Кол.	50 Штука

**SKMU EMV M25**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

Высота	5.2 mm	Высота (в дюймах)	0.2047 inch
Масса нетто	10.7 g		

**Температуры**

Рабочая температура

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

**Общие данные**

Наружный диаметр	30 mm	Шаг резьбы	1.5 mm
Галогены	Нет	Размер под ключ 1	30 mm
Кабельный ввод	M 25	Основной материал	Латунь никелированная
Резьба (наружная)	M 25	Резьба (внутренняя)	M 25
Длина резьбы	3.6 mm		

**Классификации**

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

**SKMU EMV M25**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Изображения**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

