

SKMU EMV M40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Версия	SKMU MS EMV (латунная контргайка – EMC), Контргайка, M 40, 4.6 mm, Латунь никелирован- ная
Заказ №	1777660000
Тип	SKMU EMV M40
GTIN (EAN)	4032248157938
Кол.	10 Штука

SKMU EMV M40**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Высота	6.5 mm	Высота (в дюймах)	0.2559 inch
Масса нетто	27.8 g		

Температуры

Рабочая температура

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует с исключением
Исключение из RoHS (если применимо/известно)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	f350dea6-3de1-42c5-a935-c4eb3e9d5e3c

Общие данные

Наружный диаметр	50.8 mm	Шаг резьбы	1.5 mm
Галогены	Нет	Размер под ключ 1	46 mm
Кабельный ввод	M 40	Основной материал	Латунь никелированная
Резьба (наружная)	M 40	Резьба (внутренняя)	M 40
Длина резьбы	4.6 mm		

Классификации

ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ETIM 10.0	EC000940	ECLASS 14.0	27-14-08-05
ECLASS 15.0	27-14-08-05		

SKMU EMV M40

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Изображения

www.weidmueller.com

