

Подобно иллюстрации



В добавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Версия	GWDR PO (плоская прокладка — полиэтиленовая), Уплотнительное кольцо, M 16, Полиэтилен
Заказ №	1777930000
Тип	GWDR M16-PO
GTIN (EAN)	4032248158195
Кол.	50 Штука



GWDR M16-PO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

RoHS	Соответствовать
------	-----------------

Размеры и массы

Высота	2 mm	Высота (в дюймах)	0.0787 inch
Масса нетто	0.26 g		

Температуры

Рабочая температура	-30 °C...90 °C
---------------------	----------------

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Силикон	Да	Количество жил	1
Наружный диаметр	20 mm	Температурный диапазон, макс..	90 °C
Температурный диапазон, мин.	-30 °C	Шаг резьбы	1.5 mm
Толщина	2.00 mm	Кабельный ввод	M 16
Основной материал	Полиэтилен	Диаметр уплотнительного кольца	20.00 mm
Уплотнение	Полиэтилен ВП	Резьба (наружная)	M 16
Резьба (внутренняя)	M 16	Внутренний диаметр D2	16.00 mm

Классификации

ETIM 6.0	EC001181	ETIM 7.0	EC001181
ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 9.0	27-43-03-19
ECLASS 9.1	27-14-44-90	ECLASS 10.0	27-43-03-19
ECLASS 11.0	27-43-03-19	ECLASS 12.0	27-43-03-19
ECLASS 13.0	27-43-03-19	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

Изображения

