

**GWDR M25-PO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Подобно иллюстрации**



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

**Основные данные для заказа**

Версия	GWDR PO (плоская прокладка — полиэтиленовая), Уплотнительное кольцо, M 25, Полиэтилен
Заказ №	<a href="#">1777950000</a>
Тип	GWDR M25-PO
GTIN (EAN)	4032248158218
Кол.	50 Штука

**GWDR M25-PO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные**

**Сертификаты**

ROHS Соответствовать

**Размеры и массы**

Высота	2 mm	Высота (в дюймах)	0.0787 inch
Масса нетто	0.32 g		

**Температуры**

Рабочая температура -30 °C...90 °C

**Экологическое соответствие изделия**

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

**Общие данные**

Силикон	Да	Количество жил	1
Наружный диаметр	29 mm	Температурный диапазон, макс..	90 °C
Температурный диапазон, мин.	-30 °C	Шаг резьбы	1.5 mm
Толщина	2.00 mm	Кабельный ввод	M 25
Основной материал	Полиэтилен	Диаметр уплотнительного кольца	29.00 mm
Уплотнение	Полиэтилен ВП	Резьба (наружная)	M 25
Резьба (внутренняя)	M 25	Внутренний диаметр D2	25.00 mm

**Классификации**

ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

**GWDR M25-PO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

