

GWDR M32-PO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

Версия	GWDR PO (плоская прокладка — полиэтиленовая), Уплотнительное кольцо, M 32, Полиэтилен
Заказ №	1777960000
Тип	GWDR M32-PO
GTIN (EAN)	4032248158225
Кол.	50 Штука

GWDR M32-PO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Высота	2 mm	Высота (в дюймах)	0.0787 inch
Масса нетто	0.35 g		

Температуры

Рабочая температура -30 °C...90 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

Общие данные

Силикон	Да	Количество жил	1
Наружный диаметр	36 mm	Температурный диапазон, макс..	90 °C
Температурный диапазон, мин.	-30 °C	Шаг резьбы	1.5 mm
Толщина	2.00 mm	Кабельный ввод	M 32
Основной материал	Полиэтилен	Диаметр уплотнительного кольца	36.00 mm
Уплотнение	Полиэтилен ВП	Резьба (наружная)	M 32
Резьба (внутренняя)	M 32	Внутренний диаметр D2	32.00 mm

Классификации

ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

GWDR M32-PO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображения

