

**GWDR M63-PO****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Подобно иллюстрации**

В добавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

**Основные данные для заказа**

Версия	GWDR PO (плоская прокладка — полиэтиленовая), Уплотнительное кольцо, M 63, Полиэтилен
Заказ №	<a href="#">1777990000</a>
Тип	GWDR M63-PO
GTIN (EAN)	4032248158256
Кол.	50 Штука

## GWDR M63-PO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technical data

## Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

## Размеры и массы

Высота	2 mm	Высота (в дюймах)	0.0787 inch
Масса нетто	1.42 g		

## Температуры

Рабочая температура	-30 °C...90 °C
---------------------	----------------

## Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключения
REACH SVHC	Нет SVHC выше 0,1 wt%

## Общие данные

Силикон	Да	Количество жил	1
Наружный диаметр	70 mm	Температурный диапазон, макс..	90 °C
Температурный диапазон, мин.	-30 °C	Шаг резьбы	1.5 mm
Толщина	2.00 mm	Кабельный ввод	M 63
Основной материал	Полиэтилен	Диаметр уплотнительного кольца	70.00 mm
Уплотнение	Полиэтилен ВП	Резьба (наружная)	M 63
Резьба (внутренняя)	M 63	Внутренний диаметр D2	63.00 mm

## Классификации

ETIM 8.0	EC001181	ETIM 9.0	EC001181
ETIM 10.0	EC001181	ECLASS 14.0	27-43-03-19
ECLASS 15.0	27-43-03-19		

## GWDR M63-PO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Drawings

