

VGM40-MS54 ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Подобно иллюстрации



Помимо большого выбора корпусов, компания Weidmüller предлагает множество кабельных вводов для самых разных областей применения. Кабельные вводы, изготовленные из латуни, пластика и нержавеющей стали, соответствуют различным классам защиты IP, что позволяет их использовать в любых промышленных корпусах. В зависимости от серии и области применения, кабельные вводы проверяются и сертифицируются в соответствии с требованиями VDE, UL, UR, cULus, DNV GL или EN 45545.

Основные данные для заказа

| | |
|------------------------|--|
| Версия | VG MS ZE (стандартный латунный кабельный ввод, компенсатор натяжения), Кабельный ввод, прямой, M 40, 8 mm, OD min. 23 - OD max. 33 mm, IP65, Латунь никелированная |
| Заказ № | 1778500000 |
| Тип | VGM40-MS54 ZE |
| GTIN (EAN) | 4032248161515 |
| Кол. | 10 Штука |
| Статус поставки | Снято с производства |
| Последняя дата заказа | 2024-08-31T00:00:00+02:00 |
| Альтернативный продукт | VG M40-1/MS68 |

VGM40-MS54 ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

| | | | |
|-------------|---------|-------------------|-------------|
| Высота | 41 mm | Высота (в дюймах) | 1.6142 inch |
| Длина | 49 mm | Длина (в дюймах) | 1.9291 inch |
| Масса нетто | 275.8 g | | |

Температуры

Рабочая температура -20 °C...80 °C

Экологическое соответствие изделия

| | |
|--|--------------------------------------|
| Состояние соответствия RoHS | Соответствует с исключением |
| Исключение из RoHS (если применимо/известно) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | b5ff1f66-ddba-4739-9fc0-0521ddb52139 |

Общие данные

| | | | |
|--|-----------------------|---|-------------------|
| Наружный диаметр кабеля, макс. | 33 mm | Наружный диаметр кабеля, мин. | 23 mm |
| Вид защиты с GWDR | IP65 | Температурный диапазон, макс.. | 80 °C |
| Температурный диапазон, мин. | -20 °C | Шаг резьбы | 1.5 mm |
| Галогены | Нет | Диапазон размеров зажимаемых проводов, компенсатор натяжения, макс. | 37 mm |
| Диапазон размеров зажимаемых проводов, компенсатор натяжения, мин. | 25 mm | Размер под ключ 1 | 52 mm |
| Размер под ключ 2 | 50 mm | Размер под ключ | 43 mm |
| Вид защиты | IP54 | Кабельный ввод | Метрический, M 40 |
| Основной материал | Латунь никелированная | Уплотненная вставка | NBR |
| Уплотнение | NBR | Резьба (наружная) | M 40 |
| Длина резьбы | 8 mm | Момент затяжки заглушки, макс. | 12.00 Nm |
| Момент затяжки переходника, макс. | 18.00 Nm | Момент затяжки переходника, мин. | 18.00 Nm |
| Момент затяжки макс., мин | 12.00 Nm | | |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000441 | ETIM 9.0 | EC000441 |
| ETIM 10.0 | EC000441 | ECLASS 14.0 | 27-14-08-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-08-01 | | |

VGM40-MS54 ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Латунные контргайки, никелированные



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | SKMU M40 MS | Версия |
| Заказ № | 1737030000 | SKMU MS (латунная контргайка), Контргайка, М 40, 5 мм, Латунь |
| GTIN (EAN) | 4008190956509 | никелированная |
| Кол. | 50 ST | |

Латунные контргайки, обычная отделка



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | SKMU M40 MS SC | Версия |
| Заказ № | 0930640005 | SKMU MS (латунная контргайка), Контргайка, М 40, 4,8 мм, |
| GTIN (EAN) | 4032248976096 | Латунь |
| Кол. | 10 ST | |

Неопреновая плоская прокладка – GWDR NP



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | GWDR M40-NP | Версия |
| Заказ № | 1736270000 | GWDR B (плоская прокладка — неопреновая), Уплотнительное |
| GTIN (EAN) | 4008190956066 | кольцо, М 40, Неопрен |
| Кол. | 20 ST | |

VGM40-MS54 ZE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Полиэтиленовая плоская прокладка – GWDR PO



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | GWDR M40-PO | Версия |
| Заказ № | 1777970000 | GWDR PO (плоская прокладка — полиэтиленовая), Уплотнительное |
| GTIN (EAN) | 4032248158232 | кольцо, М 40, Полиэтилен |
| Кол. | 50 ST | |

Плоская прокладка из вулканизированного волокна – KSWF



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Тип | KSWF M40 | Версия |
| Заказ № | 1076710000 | KSWF (плоская прокладка, вулканизированное волокно), |
| GTIN (EAN) | 4032248838639 | Уплотнительное кольцо, М 40, Вулканизированная фибра |
| Кол. | 25 ST | |

Нейлоновая плоская прокладка – KSWN



Вдобавок к кабельным вводам, предназначенным для самых разных областей, портфолио продукции дополнено заглушками, элементами компенсации давления, переходниками и соответствующими вспомогательными принадлежностями, такими как контргайки, уплотнительные кольца, плоские шайбы и кольца заземления.

Основные данные для заказа

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Тип | KSWN M40 | Версия |
| Заказ № | 0899780000 | KSWN (плоская прокладка — нейлоновая), Уплотнительное кольцо, |
| GTIN (EAN) | 4032248850150 | М 40, Нейлон 6 |
| Кол. | 25 ST | |