Справочный листок технических дан-





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия

Концевые пластины крепятся к открытой стороне последней клеммы перед концевым стопором. Благодаря использованию концевой пластины обеспечивается работоспособность клеммы и заданное расчетное напряжение. Гарантируется защита от прикосновения к деталям, находящимся под напряжением, и таким образом клеммы безопасны для прикосновения.

Основные данные для заказа

Версия	Винтовые клеммы болтового типа, Разделитель- ная перегородка, Темно-бежевый, 3 mm
Заказ №	<u>1780890000</u>
Тип	WTW WF10/WF12
GTIN (EAN)	4032248219391
Кол.	20 Штука

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

27-25-03-01

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Технические данные				
Сертификаты				
-				
Допуски к эксплуатации				
ROHS	Соответствовать			
UL File Number Search	<u>Cайт UL</u>			
Сертификат № (cURus)	E60693			
Размеры и массы				
Глубина	76.45 mm	Глубина (дюймов)	3.0098 inch	
Высота	155.8 mm	Высота (в дюймах)	6.1338 inch	
Ширина	3 mm	Ширина (в дюймах)	0.1181 inch	
Размеры крепежа, ширина	2 mm	Масса нетто	19.07 g	
Температуры				
Температура хранения	-25 °C55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C40 °C	
Температура при длительном использовании, мин.	-50 °C	Температура при длительном использовании, макс.	120 °C	
Экологическое соответсті	вие изделия			
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исклк	лчения		
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%			
	1101 CVIIIO DDIMO O, I VVI /0			
Расчетные данные соглас	но UL			
Сертификат № (cURus)	E60693			
Дополнительные техничес	ские данные			
с фиксатором	Нет	Указание по установке	Непосредственный	
з фиксатором	пет	Указание по установке	монтаж	
Общие сведения				
Указание по установке	Непосредственный монтаж			
Параметры системы	,		,	
Исполнение	Концевая и промежуточная пластина	a		
Характеристики материал	1a		,	
Основной материал	Материал Wemid	Преторой кол	Темно-бежевый	
Основной материал Класс пожаростойкости UL 94	V-0	Цветовой код	і сіміно-лежевый	
·	v-O			
Классификации				
ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886	
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886	
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 9.0	27-14-11-92	
ECLASS 9.1	27-14-11-33	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-14-11-92	
ECLASS 11.0	27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92	
ECLASS 12.0	27 25 02 01	ECLASS 14.0	27 25 02 01	

Дата создания 19.11.2025 01:58:07 MEZ

ECLASS 13.0

Статус каталога / Изображения

ECLASS 14.0

27-25-03-01

Справочный листок технических данных



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

WTW WF10/WF12

ECLASS 15.0 27-25-03-01

Справочный листок технических данных





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

Защита от контакта

Наши системы для защиты от прикосновений повышают безопасность в распределительном шкафу. Они обеспечивают защиту от поражения электрическим током, вызванного случайным контактом с компонентами под напряжением в ходе эксплуатации или в результате неисправности.

Основные данные для заказа

Тип	ADP WF10/WF12	Версия
Заказ №	<u>1780940000</u>	Винтовые клеммы болтового типа, Профиль крышки, прозрачный,
GTIN (EAN)	4032248241255	1000 mm
Кол.	1 M	