Справочный листок технических дан-





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия







Концевые пластины крепятся к открытой стороне последней клеммы перед концевым стопором. Благодаря использованию концевой пластины обеспечивается работоспособность клеммы и заданное расчетное напряжение. Гарантируется защита от прикосновения к деталям, находящимся под напряжением, и таким образом клеммы безопасны для прикосновения.

Основные данные для заказа

Версия	Винтовые клеммы болтового типа, Разделительная перегородка, серый, 2 mm
Заказ №	<u>1780920000</u>
Тип	WTW WF10/WF12 2300
GTIN (EAN)	4032248241149
Кол.	20 Штука

Справочный листок технических данных

WTW WF10/WF12 2300



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты				
ROHS	Соответствовать			
Размеры и массы	,			
Глубина	76.45 mm	Глубина (дюймов)	3.0098 inch	
Высота	155.8 mm	Высота (в дюймах)	6.1338 inch	
Ширина	2 mm	Ширина (в дюймах)	0.0787 inch	
Размеры крепежа, ширина	2 mm	Масса нетто	41.05 g	
Гемпературы				
Температура хранения	-25 °C55 °C	Температура окружающей среды	-5 °C40 °C	
Температура при длительном использовании, мин.	-60 °C	Температура при длительном использовании, макс.	160 °C	
Экологическое соответств	вие изделия			
Состояние соответствия RoHS	Соответствует без исключе	ения		
REACH SVHC	Heт SVHC выше 0,1 wt%			
Дополнительные техничес	кие данные			
с фиксатором	Нет	Указание по установке	Непосредственный монтаж	
Общие сведения				
Указание по установке	Непосредственный монтаж	Температурный диапазон, макс	160 °C	
Параметры системы				
Исполнение	Концевая и промежуточная пластина			
Характеристики материал	ıa			
•			Ū	
Основной материал	Смола эпоксидная V-0	Цветовой код	серый	
Класс пожаростойкости UL 94	v-U		,	
Классификации				
ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886	
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886	
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 9.0	27-14-11-92	
		ECLASS 10.0	27-14-11-92	
ECLASS 9.1	27-14-11-33			
ECLASS 9.1	27-14-11-33 27-14-11-92	ECLASS 12.0	27-14-11-92	
	27-14-11-33 27-14-11-92 27-25-03-01		27-14-11-92 27-25-03-01	

Статус каталога / Изображения

Справочный листок технических данных

данных



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Аксессуары

WTW WF10/WF12 2300

Защита от контакта



Наши системы для защиты от прикосновений повышают безопасность в распределительном шкафу. Они обеспечивают защиту от поражения электрическим током, вызванного случайным контактом с компонентами под напряжением в ходе эксплуатации или в результате неисправности.

Основные данные для заказа

Тип	ADP WF10/WF12	Версия
Заказ №	<u>1780940000</u>	Винтовые клеммы болтового типа, Профиль крышки, прозрачный,
GTIN (EAN)	4032248241255	1000 mm
Кол.	1 M	