

ADP WF6/WF8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия



Наши системы для защиты от прикосновений повышают безопасность в распределительном шкафу. Они обеспечивают защиту от поражения электрическим током, вызванного случайным контактом с компонентами под напряжением в ходе эксплуатации или в результате неисправности.

Основные данные для заказа

Версия	Винтовые клеммы болтового типа, Профиль крышки, прозрачный, 1000 mm
Заказ №	1780930000
Тип	ADP WF6/WF8
GTIN (EAN)	4032248241248
Кол.	1 M

ADP WF6/WF8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Размеры и массы

Глубина	4.1 mm	Глубина (дюймов)	0.1614 inch
Высота	33.5 mm	Высота (в дюймах)	1.3189 inch
Ширина	1000 mm	Ширина (в дюймах)	39.37 inch
Масса нетто	53.2 g		

Температуры

Температура хранения -25 °C...55 °C Температура окружающей среды -5 °C...40 °C

Экологическое соответствие изделия

Состояние соответствия RoHS Соответствует без исключения
REACH SVHC Нет SVHC выше 0,1 wt%

Дополнительные технические данные

с фиксатором Да Указание по установке Непосредственный монтаж

Общие сведения

Указание по установке Непосредственный монтаж

Характеристики материала

Основной материал Поликарбонат Цветовой код прозрачный
Класс пожаростойкости UL 94 V-2

Классификации

ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ETIM 10.0	EC002848	ECLASS 14.0	27-25-03-90
ECLASS 15.0	27-25-03-90		